

Descrierea produsului

MASTERColour CDM-TT

Lămpi cu descărcare în gaz de mare intensitate, cu tub de descărcare CDM în interiorul unei lămpi SON cu balon exterior tubular din sticlă transparentă clară

Beneficii

- Funcționează cu circuit SON, deci înlocuiește direct lampa SON cu putere echivalentă, modificându-i culoarea de la galben la alb

Caracteristici

- Lampă robustă, cu o lumină albă plăcută și culoare stabilă de-a lungul duratei de funcționare
- Redare bună a culorilor
- Reglarea fluxului luminos nu este recomandată datorită efectelor negative asupra performanței lămpii (menținerea luminozității, culoare și durată de funcționare)

Cerere


- Centrele orașelor, centrele comerciale și zonele pietonale, zone rezidențiale, iluminatul drumurilor
- Înfrumusețarea orașelor: iluminat decorativ și de proiectare

MASTERColour CDM-TT

Versions



Cote



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTERColour CDM-TT 150W/942 E40 1SL/12	46 mm	8 mm	133 mm	211 mm

Light Distribution Diagrams

