



Soluzione affidabile, di lunga durata

HID-Constant wattage BSX for SOX

Reattori elettromagnetici in rame a potenza costante (integrato) da usare con un accenditore esterno per lampade SOX e SOX-E

Vantaggi

- Resistenza eccellente all'umidità
- Soluzione affidabile di lunga durata - prodotto dalla durata incredibile (in media 15 anni)
- Perdite di potenza minime grazie al processo di avvolgimento ortociclico
- L'alimentatore di controllo può essere installato in remoto

Caratteristiche

- Condensatore in serie richiesto per i circuiti con potenza costante
- Reattore integrato in silicone sotto copertura IP21
- Dotato di morsettiere a vite come standard
- Reattori per tensioni/frequenze di rete alternative disponibili su richiesta

Applicazione

- Illuminazione per esterni

HID-Constant wattage BSX for SOX

Versions



Disegno tecnico

Δ 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	4,2 mm	67,0 mm	149,0 mm	135,0 mm	80,0 mm	42,0 mm
BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	4,2 mm	78,0 mm	178,0 mm	162,0 mm	100,0 mm	42,0 mm

Funzionamento e parte elettrica

Frequenza di ingresso	50 Hz
Tensione in ingresso	220 to 240 V

Informazioni generali

Numero di lampade	1 pezzo/unità
-------------------	---------------

Informazioni generali

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	SOX

Order Code	Full Product Name	Tipo di lampada
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	SOX-E

Caratteristiche del sistema

Order Code	Full Product Name	Potenza specificata reattore-lampada
93900599	BSX 180 H96 220-240V 50Hz CW-178/78	180 W

Order Code	Full Product Name	Potenza specificata reattore-lampada
92039399	BSX 91 H96 220-240V 50Hz CW-149/67	91 W

HID-Constant wattage BSX for SOX

