



Dlhodobé spoľahlivé riešenie

HID-Constant wattage BSX pre SOX

Elektromagnetické predradníky z medi alebo železa so stabilným výkonom (osadené) určené na použitie s externým zapalovačom pre svetelné zdroje SOX a SOX-E

Výhody

- Vynikajúca odolnosť proti vlhkosti
- Dlhodobé spoľahlivé riešenie – vynikajúca životnosť produktu (priemerne 15 rokov)
- Minimálne straty výkonu vďaka ortocyklickému procesu vinutia
- Jednotku predradníka možno inštalovať na diaľku

Vlastnosti


- V obvodoch so stabilným výkonom sa vyžaduje sériový kondenzátor
- Predradník osadený v silikóne pod krytom IP21
- Štandardne vybavený svorkovnicami
- Predradníky pre iné napájacie napätie alebo frekvencie sú k dispozícii na požiadanie

Aplikácie

- Exteriérové osvetlenie

HID-Constant wattage BSX pre SOX

Versions



Rozmerový obrázok

A 1

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
BSX 55 H26	4,2 mm	44,0	173,0	157,0	64,0	42,0
220-230V 50Hz		mm	mm	mm	mm	mm
CW-173/44						

