



Driver Xtreme per il massimo risparmio energetico

DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

Driver elettronici altamente affidabili e flessibili per lampade MASTERColour CDMe MW. progettati per risparmiare costi energetici tramite controlli integrati e per ridurre i costi di manutenzione grazie alla durata di 80.000 ore e alla protezione dai fulmini integrata. La famiglia di prodotti DynaVision Programmable costituisce il punto di partenza ideale per qualsiasi soluzione di gestione dell'illuminazione.

Vantaggi

- Il sistema a luce bianca più efficiente del settore nella relativa gamma di potenza
- Progettato per ridurre al minimo i costi di manutenzione dell'illuminazione per esterni
- Nessun tempo di inattività dovuto a calamità naturali, quali temporali, fulmini ed eventi simili
- Medesimo consumo di energia e gestione della lampada indipendentemente dalle oscillazioni nella tensione di alimentazione

Caratteristiche

- Programmabile tramite interfaccia digitale standard (DALI) e controllabile tramite protocollo DALI
- Integra opzioni di controllo (DynaDimmer)
- La durata più lunga per driver elettronico: 80.000 ore con sopravvivenza minima del 90% a $T_c = 80^\circ\text{C}$
- Protezione dai fulmini 10 kV/5 kA
- Stabilizzazione precisa della potenza della lampada del 95-97% per un ampio intervallo di tensioni di rete di 180-300 V

DynaVision Programmable Xtreme for CDMe

Applicazione


- Esercizi commerciali con altezze elevate
- Illuminazione a proiezione
- Illuminazione di grandi spazi all'aperto e stradale
- Uffici e industria

Versions



GPFR IDVLSCPO 0004

Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 210	4,8 mm	58,0 mm	169,0 mm	156,0 mm	100,0 mm	81,5 mm
CDMe/CPO C2 208-277V						

