



Zuverlässigkeit im Außenbereich

DynaVision Programmable Xtreme für CDO

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte für CDO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage für alle Lichtmanagement-Lösungen.

Vorteile

- 80.000 h Lebensdauer ($T_{sub} = 80\text{ °C}$)
- Dimmbar über DALI-Steuersignal
- Besonders robust gegen Staub, Feuchtigkeit und starke Erschütterungen

Merkmale


- HID-DynaVision Programmable Xtreme (HID-DV Prog Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät
- Geeignet für CDO-Lampen von 50 bis 250 W
- Temperaturschutz zum Schutz des Vorschaltgerätes und der Lampe
- Zusätzlicher integrierter Überspannungsschutz bis zu 10 kV
- Optimiert auf den Einsatz mit CDO-Lampen und somit besonders Effizient

Anwendung

- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit gedimmter Beleuchtung
- Ideal geeignet zur Integration in das CityTouch-System

DynaVision Programmable Xtreme für CDO

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 250	4.8 mm	58.0 mm	169.0 mm	156.0 mm	100.0 mm	81.5 mm
CDO C2 208-277V						

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm
CDO Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 150 CDO	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm
Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 50 CDO	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm
Q 208-277V						
HID-DV PROG Xt 70 CDO	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm
Q 208-277V						

Produktdetails



HID-DV DALI Prog Xt 150 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 50 & 70 CDO Q



HID-DV DALI Prog Xt 100 CDO Q

Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz

Betrieb und Elektrik

DynaVision Programmable Xtreme für CDO

Order Code	Full Product Name	Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	11
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	11
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	11

Order Code	Full Product Name	Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	5
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	5

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
22261300	HID-DV PROG Xt 250 CDO C2 208-277V	C2
66916600	HID-DV PROG Xt 50 CDO Q 208-277V	Q
66918000	HID-DV PROG Xt 70 CDO Q 208-277V	Q

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
66920300	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	Q
66922700	HID-DV PROG Xt 150 CDO Q 208-277V	Q

