



Zuverlässigkeit im Außenbereich

DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Diese überaus zuverlässigen und flexiblen elektronischen Betriebsgeräte für CPO-Lampen sparen dank integrierter Lichtsteuerung Energiekosten und senken aufgrund ihrer 80.000 Stunden langen Nutzlebenszeit und des integrierten Schutzes gegen Blitzeinschläge auch die Wartungskosten. Die programmierbare DynaVision-Produktfamilie bildet die perfekte Grundlage für alle Lichtmanagement-Lösungen.

Vorteile

- 80.000 h Lebensdauer ($T_{\text{sub}} = 80^\circ\text{C}$)
- Dimmbar über DALI-Steuersignal
- Besonders robust gegen Staub, Feuchtigkeit und starke Erschütterungen

Merkmale

- HID-DynaVision Programmable Xtreme (HID-DV Prog Xt) ist ein elektronisches Vorschaltgerät
- Geeignet für CPO-Lampen von 45 bis 140 W
- Mit verschiedenen Steuerungsoptionen versehen (DynaDimmer, LineSwitch, AmpDim, konstanter Lichtstrom, einstellbarer Lichtstrom)
- Zusätzlicher integrierter Überspannungsschutz bis zu 10 kV
- Optimierte auf den Einsatz mit CPO-Lampen und somit besonders Effizient

Anwendung

- Für den Einsatz in der Außenbeleuchtung anstelle von konventionellen Vorschaltgeräten
- Für Anwendungen mit gedimmter Beleuchtung
- Ideal geeignet zur Integration in das CityTouch-System


DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Versions



GPFR IDVLSCPO 0002

Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO C1 208-277V	5.0 mm	65.0 mm	150.0 mm	135.9 mm	65.0 mm	46.8 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	5.0 mm	65.0 mm	150.0 mm	135.9 mm	65.0 mm	46.8 mm

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 140 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm
HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	4.5 mm	40.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

Betrieb und Elektrik	
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Eingangsspannung	208-240-277 V
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Anzahl Produkte für MCB (16 A Typ B) (Nom.)	5

Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
20455800	HID-DV PROG Xt 90 CPO C1 208-277V	C1
20457200	HID-DV PROG Xt140 CPO C1 208-277V	C1

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
24153900	HID-DV PROG Xt 140 CPO L1 208-277V	Q

DynaVision Programmable Xtreme für CPO

Order Code	Full Product Name	Gehäuse
24151500	HID-DV PROG Xt 90 CPO Q 208-277V	Q

