



Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID -Βαρέως τύπου BHL για HPL/HPI

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για λαμπτήρες HPL, HPI (Plus) και SON-H

Οφέλη

- Εξαιρετική ανθεκτικότητα σε χημικές ουσίες, υγρασία και καταπονητικές ρωγμές λόγω περιβαλλοντικών συνθηκών
- Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής – εξαιρετική διάρκεια ζωής προϊόντος, η οποία φτάνει κατά μέσο όρο τα 15 χρόνια
- Ελάχιστες απώλειες τάσης χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης
- Ο εξοπλισμός ελέγχου μπορεί να εγκατασταθεί εξ αποστάσεως

Χαρακτηριστικά


- Ενθυλακωμένο σε θερμοπλαστική ρητίνη πολυεστέρα, ενισχυμένο με υαλόνημα
- Τα μπάλαστ που έχουν σχεδιαστεί για λαμπτήρες υδραργύρου (HPL) και δεν χρησιμοποιούν αναφλεκτήρα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν με λαμπτήρες HPI και αναφλεκτήρα.
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών. Τα βύσματα μπαγιονέτ διατίθενται κατ' απαίτηση
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση
- Χωριστός ακροδέκτης γείωσης (HID 'Heavy Duty')

Εφαρμογή


- Φωτισμός εξωτερικών χώρων

HID -Βαρέως τύπου BHL για HPL/HPI

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 400 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	151,0 mm	132,5 mm	81,0 mm
HD2-151					

