



Надежность и долгий срок службы

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

Герметизированные электромагнитные медно-железные ПРА для ламп HPL, HPI (Plus) и SON-H

Преимущества

- Превосходная сопротивляемость химическим воздействиям, влаге и трещинам от напряжения среды
- Долгий срок службы с замечательными показателями – продолжительность эксплуатации в среднем 15 лет
- Минимальная потеря мощности за счет ортоциклической обмотки
- Возможность удаленного монтажа контрольного ПРА

Характеристики

- Герметизация с помощью термопластической полиэфирной смолы, с армированием стекловолокном
- ПРА созданы для эксплуатации ртутных ламп (HPL) без применения запала и могут использоваться с лампами HPI и запалом
- В базовой комплектации оборудован винтовыми клеммами; вставные контакты поставляются по запросу
- ПРА для альтернативного сетевого напряжения/частот поставляются по запросу
- Отдельная клемма заземления (HID 'Heavy Duty')

Применение


- Наружное освещение

HID-HeavyDuty BHL (HPL/HPI)

Versions



Чертеж размеров



Product	D1	C1	A1	A2	B1
BHL 250 L40-A2 230V 50Hz	6,2 mm	66,0 mm	126,0 mm	107,5 mm	81,0 mm
HD2-126					

