

Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm

HID-AğırHizm. BSN Yarı Paralel Atş.

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) ve SON ampullerde harici yarı paralel ateşleyiciyle kullanım için kapsüllenmiş elektromanyetik bakır/demir balastlar

Faydaları

- Kimyasal etki, nemli koşullar ve ortam baskısından kaynaklanan çatlama karşı mükemmel direnç
- Uzun ömürlü ve güvenilir çözüm – ortalama 15 yıl olağanüstü ürün kullanım ömrü
- Ortosiklik bobin sargısı sayesinde minimum watt kaybı
- Kontrol tertibatı uzaktan kurulabilir

Özellikler


- Cam yünüyle güçlendirilmiş termoplastik polyester reçine ile kapsüllenmiş
- Standart olarak vidalı terminal bloklarıyla donatılmıştır; isteğe bağlı olarak kontak eklenebilir
- İstenirse, alternatif şebeke voltajları/frekansları için balastlar mevcuttur
- Ayrı toprak terminali (HID 'Ağır İş')

Uygulama


- Dış mekan aydınlatma (en popüler uygulama: yol ve tünel aydınlatması)

HID-AđırHizm. BSN Yarı Paralel Atş.

Versions



BSN 50 L33-A2-TS 230V





BSN 100 L33-A2-TS 230V



BSN 250 L33-A2-TS 230V

Boyutlu çizim



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 L33-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	108 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm
BSN 250 L33-A2-TS 230V 50Hz	151 mm	132 mm	81 mm	66 mm	6,2 mm
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

