



Produkt

MASTER HPI Plus (Daylight)

Ensoklede metalhalogenlamper, der består af en udladningslampe i kvarts, som indeholder højtryksskviksølv og en blanding af metalhalogener, indeholdt i en yderkolbe i hårdglas

Fordele

- Meget god lumenvedligeholdelse og lang levetid sikrer god bevarelse af belysningsstyrken og minimale vedligeholdelsesomkostninger
- God farvegengivelse, som skaber en behagelig stemning med høj visuel komfort
- Meget god farvestabilitet, som sikrer en ensartet farvegengivelse i hele levetiden, selv ved udskiftning af spots

Funktioner

- Kvartcirkelformet yderkolbe med belægning
- Høj lyseffekt, både i starten og gennem hele levetiden
- Farvepunktet på det sorte lampehus giver en naturlig hvid farvefremtoning
- Brændeposition $\pm 5^\circ$ skal overholdes for at minimere farveforskelle mellem lamper med anvendt metalhalogentechnologi

Anvendelsesområder


- HPI Plus: Indendørs til højtliggende belysning, f.eks. i industri- og værkstedsbygninger, udstillingshaller, hypermarkeder, butikscentre, byggemarkeder, kirker, lufthavns- og stationsindgange

MASTER HPI Plus (Daylight)

Versions




Målskitse



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU-P E40 1SL/12	91 mm	226 mm

Light Distribution Diagrams



MASTER HPI Plus (Daylight)

