



Περιγραφή προϊόντος

MASTER HPI Plus

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών αλογονιδίων, με γαλακτώδες εξωτερικό περίβλημα

Οφέλη

- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας και άνεσης που διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Ελάχιστο κόστος συντήρησης
- Επιλογές εξοικονόμησης αρχικής επένδυσης με τη σχεδίαση "Plus" και τους τύπους "S" και "P"
- Δημιουργία ρυθμιζόμενης ατμόσφαιρας με τη χρήση της κατάλληλης θερμοκρασίας χρώματος

Χαρακτηριστικά

- Ωοειδής εξωτερικός λαμπτήρας, με εσωτερική επικάλυψη σε λευκό χρώμα
- Μοναδική 3ζωνική τεχνολογία για υψηλή απόδοση φωτεινότητας, τόσο στην αρχή όσο και στη μεγάλη διάρκεια ζωής
- Διατίθεται σε ψυχρή λευκή χρωματική όψη και σε φως ημέρας και αποδίδει καλή σταθερότητα χρωμάτων
- Τύπος "S" για άμεση αντικατάσταση των λαμπτήρων HPL

Εφαρμογή

- Φωτισμός για χώρους με υψηλή οροφή, π.χ. βιομηχανικά συνεργεία αίθουσες εκθέσεων, υπεραγορές, εμπορικά κέντρα, καστήματα "κάντο μόνος σου", εκκλησίες, αεροδρόμια και σιδηροδρομικούς σταθμούς

Προειδοποίηση & ασφάλεια

- Να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σε πλήρως κλειστά φωτιστικά, ακόμα και κατά τη διάρκεια των δοκιμών (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Το φωτιστικό πρέπει να έχει τη δυνατότητα συγκράτησης πολύ θερμών τμημάτων του λαμπτήρα σε περίπτωση θραύσης του
- Για χρήση με όργανα λειτουργίας σχεδιασμένα για λαμπτήρες υδραργύρου ή νατρίου υψηλής πίεσης
- Ένας λαμπτήρας που σπάει είναι εξαιρετικά απίθανο να έχει επίδραση στην υγεία σας. Εάν σπάσει ένας λαμπτήρας, αερίστε τον χώρο για 30 λεπτά και αφαιρέστε τα σπασμένα κομμάτια, κατά προτίμηση με γάντια. Τοποθετήστε τα σε μια πλαστική σακούλα, κλείστε τη καλά και αποθέστε τη στα προς ανακύκλωση απορρίμματα της περιοχής σας. Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρική σκούπα.


MASTER HPI Plus

Versions



LPPR HPI

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
MASTER HPI Plus 250W/645 BU E40 1SL/12	91 mm	226 mm

