



Popis výrobku

MASTER HPI-T Plus

Křemíkové vysokotlaké halogenidové výbojky s čirou vnější baňkou

Výhody

- Vysoká úroveň bezpečnosti a pohodlí po celou dobu životnosti
- Minimální náklady na údržbu
- Možnosti úspor při počáteční investici díky koncepci "Plus"

Vlastnosti

- Čirá tubulární vnější baňka
- Jedinečná třípásmová technologie zajišťuje vysoký měrný výkon, ze začátku i po celou dobu životnosti
- Vytváří přirozený bílý barevný vjem a dobrou barevnou stabilitu

Aplikace

- Sportovní osvětlení, světlometové osvětlení budov a památek, plošné osvětlení např. přístavů a stavenišť, vrchní osvětlení například čerpacích stanic, zahradnické osvětlení

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Pro použití s ovládacími předřadníky určenými pro vysokotlaké rtuťové zdroje nebo sodíkové zdroje
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.


MASTER HPI-T Plus

Versions



LPPR HPI-T

Rozměrové výkresy



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Obecné informace

Patice krytky	E40
Provozní poloha	P20

Světelně technické

Barevné konstrukce	Studená bílá (CW)
Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	4500 K
Index podání barev (CRI)	65

Řízení a stmívání

Stmívatelné	Ne
-------------	----

Mechanické a materiály

Povrchová úprava žárovky	Čiré
Tvar žárovky	T46

Světelně technické

Order Code	Full Product Name	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose X	Jmenovitá souřadnice chromatičnosti na ose Y	Měrný výkon (jmen.) (nom.)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	365	377	79 lm/W
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	361	372	83 lm/W

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	128 V	247 W

Order Code	Full Product Name	Napětí (jmen.)	Spotřeba energie
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	125 V	385 W

Certifikace a použití

MASTER HPI-T Plus

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h	Obsah rtuti (Hg) (jmen.)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29,5 mg

