



Περιγραφή προϊόντος

MASTER HPI-T Plus

Λαμπτήρας χαλαζία μεταλλικών, αλογονιδίων, με διαφανές εξωτερικό κάλυμμα

Οφέλη

- Υψηλό επίπεδο ασφαλείας και άνεσης που διατηρείται καθ' όλη τη διάρκεια ζωής
- Ελάχιστο κόστος συντήρησης
- Επιλογές εξοικονόμησης αρχικής επένδυσης με τη δυνατότητα "Plus"

Χαρακτηριστικά

- Διαφανές σωληνοειδές εξωτερικό περίβλημα
- Μοναδική 3ζωνική τεχνολογία για υψηλή απόδοση φωτεινότητας, τόσο στην αρχή όσο και στη μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αποδίδει χρωματική όψη φυσικού λευκού και καλή σταθερότητα χρωμάτων

Εφαρμογή


- Φωτισμός αθλητικών χώρων, φωτισμός κτηρίων και μνημείων με προβολείς, φωτισμός υπαίθριων χώρων π.χ. λιμάνια και εργοτάξια, φωτισμός με καλύπτρες π.χ. πρατήρια βενζίνης, φωτισμός θερμοκηπίων

Versions



MASTER HPI-T Plus

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30.5 mm	168 mm	286 mm

Colour Rendering Diagrams

