



Opis produktu

MASTER HPI-T Plus

Kwarcowa metalohalogenkowa lampa z przezroczystą zewnętrzną bańką, do zastosowań na otwartym terenie

Korzyści

- Komfort i bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji
- Minimalne koszty utrzymania
- Możliwość ograniczenia początkowych inwestycji dzięki koncepcji „Plus”

Cechy

- Przezroczysta podłużna zewnętrzna bańka
- Wysoka skuteczność świetlna przez cały okres eksploatacji dzięki unikalnej trzypasmowej produkcji
- Naturalna biel i stabilne oddawanie barw

Zastosowanie


- Oświetlenie obiektów sportowych, oświetlenie projektorowe budynków i pomników, oświetlenie dużych obszarów (np. portów i placów budowy), zadaszenia (np. stacji paliw) i ogrodów

Wskazówki bezpieczeństwa i ostrzeżenia

- Używać tylko w całkowicie zamkniętych oprawach, nawet podczas testowania (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- Konstrukcja oprawy oświetleniowej musi umożliwiać zatrzymanie gorących elementów w razie pęknięcia lampy
- Stosować w połączeniu z osprzętem sterującym do wysokoprężnych lamp rtęciowych lub sodowych
- Jest bardzo mało prawdopodobne, by stłuczenie lampy mogło w jakikolwiek sposób zagrażać zdrowiu użytkownika. W przypadku stłuczenia lampy należy wietrzyć pomieszczenie przez mniej więcej 30 minut oraz usunąć odłamki (dobrze jest użyć do tego rękawiczek). Odłamki należy spakować do plastikowej torby i zanieść do punktu recyklingu. Nie stosować odkurzaczy workowych.

MASTER HPI-T Plus

Rysunki techniczne



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	47 mm	29 mm	155 mm	255 mm
MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	47 mm	30,5 mm	168 mm	286 mm

Informacje ogólne	
Podstawa-nasadka	E40
Pozycja robocza	P20
Dane techniczne oświetlenia	
Oznaczenie koloru	Chłodny biały (CW)
Skorelowana Temperatura Barwowa (Nom)	4500 K
Wskaźnik oddawania barw (CRI)	65
Układy sterowania i ściemnianie	
Z możliwością przyciemniania	Nie
Mechanika i korpus	
Wykończenie żarówki	Przezroczyste
Kształt bańki	T46

Dane techniczne oświetlenia

Order Code	Full Product Name	Współrzędna Chromatyczności X (Nom)	Współrzędna Chromatyczności Y (Nom)	Skuteczność świetlna (znamionowa) (Nom)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	365	377	79 lm/W
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	361	372	83 lm/W

Eksplotacja i połączenie elektryczne

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	128 V	247 W

Order Code	Full Product Name	Napięcie (Nom)	Zużycie energii
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	125 V	385 W

Certyfikaty i zastosowania

Order Code	Full Product Name	Zużycie energii elektrycznej w kWh/1000 h	Zawartość rtęci (Hg) (Nom)
17989015	MASTER HPI-T Plus 250W/645 E40 1SL/12	272 kWh	36 mg
17990615	MASTER HPI-T Plus 400W/645 E40 1SL/12	424 kWh	29,5 mg

