



Description du produit

HPL-N

Lampe au mercure haute pression standard

Avantages

- Alternative économique

Fonctions

- Équipée d'une ou deux électrodes auxiliaires pour garantir un allumage rapide et fiable
- Ampoule en verre à remplissage gazeux et à culot simple (HG-SG) avec tube à décharge à vapeur de mercure et à quartz
- Ampoule externe ovoïde avec revêtement de la paroi interne, offrant une lumière blanche bleutée froide et des qualités de couleur satisfaisantes

Application


- Toute application extérieure, usines, secteur du transport et éclairage de zones industrielles

Versions



HPL-N

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
HPL-N 125W/542 E27 SG 1CT/24	76 mm	173 mm

Colour Rendering Diagrams

