



Pålitelig løsning med lang levetid

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Innkapslede forkoblinger for bruk med SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- og MH-lamper med klassifisert effekt på 1000 W og høyere

Fordeler

- Beskyttet mot overoppheting – enestående produktlevetid på gjennomsnittlig 15 år
- Minimalt watt-tap takket være opptrekkingsprosessen
- Ideell til montering på stolpe

Funksjoner

- Står godt imot kjemisk påvirkning, fuktige omgivelser og sprekker fra miljøpåkjenning
- Beskyttelsesklasse I (dvs. med jording)
- Utstyrt med terminalblokker som standard
- Separat jordterminal (HID 'Heavy Duty')
- Forkoblinger til alternative nettspenninger/frekvenser tilgjengelig på bestilling

Søknad

- Utendørsbelysning (mest populære bruksområder: belysning på idrettsarenaer og større områder)

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Versions




GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

HID-HighPower for SON/MH/HPL/HPI

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 Hz
Line Frequency	50 Hz

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230 V (standard) eller 240 V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	380 til 415 V

Order Code	Full Product Name	Inngangsspenning
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230 V (standard) eller 240 V

