



Driftsäker lösning som håller länge

HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

Inkapslade driftdon för SON (T) (Plus)-, HPL-, HPI- och MH-lampor med nominell effekt från 1 000 W och uppåt

Fördelar

- Överhettningsskyddad – enastående genomsnittlig livslängd på 15 år
- Minimal effektförlust tack vare ortocyklisk lindningsprocess
- Perfekt för stolpmontage

Funktioner

- Utmärkt tålighet mot kemikalier, fukt samt sprickbildning på grund av yttre påverkan
- Klass I (med jordning)
- Standardutrustad med skruvanslutningsplintar
- Separat jordterminal (urladdningslampa för tung drift)
- Driftdon för alternativ nätspänning/nätfrekvens efter förfrågan

Användning

- Utomhusbelysning (vanligaste tillämpningen: sportarenor och områdesbelysning)

HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

Versions




GPPR BSN-HP L02 L43 L78 PHL




GPPR BHD-HP PHL




Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BSN 1000 L78-A2	6,5	102,0	257,0	222,0	246,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-257							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHD 2000 L76-A2	6,5	102,0	317,0	282,0	306,0	117,0	88,0
380/400/415V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-317							



Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BHL 1000 L78-A2	6,5	102,0	207,0	172,0	196,0	117,0	88,0
230/240V 50Hz	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
HP-207							

HID-HighPower för SON/MH/HPL/HPI

Drift och elektricitet

Ingångsfrekvens	50 Hz
Line Frequency	50 Hz

Drift och elektricitet

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning
06236900	BSN 1000 L78 230/240V 50HZ HP-257	230 V (standard) eller 240 V
74276600	BHD 2000 L76 380/400/415V 50Hz HP-317	380–415 V

Order Code	Full Product Name	Ingångsspänning
06237600	BHL 1000 L78 230/240V 50HZ HP-207	230 V (standard) eller 240 V

