



Αξιόπιστη λύση με μεγάλη διάρκεια ζωής

HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

Βασικά μπάλαστ από αλουμίνιο/σίδηρο για χρήση SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστικές τιμές ισχύος 1000 W και άνω· Βασικά μπάλαστ από αλουμίνιο/σίδηρο για χρήση SON (T) (Plus), HPL, HPI και MH με ονομαστικές τιμές ισχύος 1000 W και άνω

Οφέλη

- Οικονομική λύση υψηλής απόδοσης
- Προστασία από την υπερθέρμανση, εξαιρετική διάρκεια ζωής προϊόντος, κατά μέσο όρο 15 χρόνια
- Ελάχιστες απώλειες ισχύος, χάρη στη διαδικασία ορθοκυκλικής περιέλιξης

Χαρακτηριστικά

- Μπάλαστ με καλώδιο αλουμινίου που υπερβαίνουν την απόδοση του χαλκού
- Στον τυπικό εξοπλισμό περιλαμβάνουν βιδωτά μπλοκ ακροδεκτών
- Χωριστός ακροδέκτης γείωσης
- Τα μπάλαστ για εναλλακτικές τάσεις/συχνότητες δικτύου διατίθενται κατ' απαίτηση

Εφαρμογή

- Φωτισμός εξωτερικών χώρων (δημοφιλέστεροι τομείς εφαρμογής: φωτισμός αθλητικών και υπαίθριων χώρων)

HID-High Power Basic for SON/MH/HPL

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων

Product	D1	C1	A1	A2	A3	B1	B2
BMH 2000	6,5	111,0	317,0	284,0	317,0	126,0	106,0
L5018-A2-A	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

