



Описание

НРИ-Т

Кварцевые металлогалогенные лампы с прозрачной внешней колбой

Преимущества

- Обеспечивают высокий уровень безопасности и комфорта в течение всего срока службы
- Минимальные эксплуатационные затраты

Характеристики

- Прозрачная трубчатая внешняя колба
- Уникальная трехкомпонентная технология с высокой светоотдачей, как в начале, так и в течение всего срока службы
- Естественный белый свет и стабильная цветовая температура

Применение

- Освещение спортивных объектов, заливающее освещение зданий и памятников, а также пристаней, строительных площадок и т.п.

Предупреждение и условия безопасности

- Даже при проведении испытаний используйте только светильник в корпусе (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Светильник должен удерживать горячие осколки лампы в случае ее разрушения
- Используются с ПРА, разработанном для ртутных ламп высокого давления
- Крайне маловероятно, что разбитая лампа может представлять какую-либо угрозу вашему здоровью. Если у вас разбилась лампа, проветрите комнату в течение 30 минут и уберите осколки, желательно в перчатках. Положите их в герметичный полиэтиленовый пакет и передайте на местное предприятие по утилизации отходов. Не используйте пылесос.



HPI-T

Versions



HPI-T 1000W E40

Чертеж размеров



Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	66 mm	80 mm	240 mm	382 mm

Product	D (max)	O	L	C (max)
HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	101,5 mm	120 mm	267 mm	430 mm
HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	101,5 mm	89 mm	290 mm	430 mm

Общая информация	
Цоколь	E40
Технические характеристики освещения	
Обозначение цвета	Холодный белый (CW)
Системы управления и регулировка яркости света	
Возможность диммирования	Нет
Механические компоненты и корпус	
Финишная обработка колбы	Прозрачный

Общая информация

Order Code	Full Product Name	Рабочее положение	Order Code	Full Product Name	Рабочее положение
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	P	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	P20
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	P75			

Технические характеристики освещения

Order Code	Full Product Name	Координата цветности X (ном.)	Координата цветности Y (ном.)	Коррелированная цветовая температура (ном.)	Коэффициент цветопередачи (CRI)	Эффективность (номинальная) (ном.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	370	380	4300 K	57	83 лм/В
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	375	385	4200 K	63	95 лм/В
928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	387	403	3800 K	59	101 лм/В

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление	Order Code	Full Product Name	Напряжение (ном.)	Энергопотребление
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	130 Вт	990 В	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	232 Вт	1 980 В
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	130 Вт	1 980 В				

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Форма колбы	Order Code	Full Product Name	Форма колбы
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	T65	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	T100
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	T100			

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)	Order Code	Full Product Name	Энергопотребление кВт- час/1000 ч	Содержание ртути (Hg) (ном.)
928482600096	HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4	1089 kWh	86 mg	928074209228	HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4	2178 kWh	256 mg
928073609231	HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4	2178 kWh	155 mg				

