



Popis produktu

HPI-T

Halogenidové výbojky s horákom z kremíkového skla s čírou vonkajšou bankou

Výhody

- Vysoká úroveň bezpečnosti a komfortu zachovaná počas celej doby životnosti
- Minimálne náklady na údržbu

Vlastnosti

- Číra trubicová vonkajšia banka
- Jedinečná 3-pásmová technológia pre vysoký merný svetelný výkon na začiatku používania svetelného zdroja, ako aj počas celej jeho dlhej životnosti
- Prírodný farebný efekt bieleho svetla a dobrá stabilita farieb

Aplikácie

- Osvetlenie športovísk, osvetlenie budov a pamiatok svetlometmi, osvetlenie priestranstiev (napríklad prístavov a stavenísk)

Varovanie a ochrana

- Používajte len v úplne uzavretom svietidle, aj počas testovania (normy IEC61167, IEC62035, IEC60598).
- Svietidlo musí byť prispôsobené na zachytenie horúcich častí, keď praskne svetelný zdroj.
- Na použitie s predradníkom určeným pre vysokotlakové ortuťové výbojky
- Je veľmi nepravdepodobné, že by rozbitie svetelného zdroja mohlo mať nejaký vplyv na vaše zdravie. Ak sa svetelný zdroj rozbije, miestnosť 30 minút vetrajte a časti svetelného zdroja odstráňte, pokiaľ možno použitím rukavíc. Vložte ich do utesneného plastového vrečka a odneste na recykláciu do miestneho zariadenia na nakladanie s odpadmi. Nepoužívajte vysávač.


HPI-T

Versions




HPI-T 1000W E40

Rozmerový obrázok



| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|---------------------------|---------|-------|--------|---------|
| HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 66 mm | 80 mm | 240 mm | 382 mm |



| Product | D (max) | O | L | C (max) |
|--------------------------------|----------|--------|--------|---------|
| HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 101,5 mm | 120 mm | 267 mm | 430 mm |
| HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 101,5 mm | 89 mm | 290 mm | 430 mm |

Všeobecné informácie

Pätica E40

Svetelné technické

Označenie farby Studená biela (CW)

Ovládanie a stmievanie

Stmievateľné Nie

Mechanické časti a teleso

Povrchová úprava žiarovky Priehľadné

HPI-T

Všeobecné informácie

| Order Code | Full Product Name | Prevádzková poloha |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| 18373645 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | P |
| 18376745 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | P75 |

| Order Code | Full Product Name | Prevádzková poloha |
|------------|--------------------------------|--------------------|
| 20235245 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | P20 |

Svetelné technické

| Order Code | Full Product Name | Chromatická súradnica X (nom.) | Chromatická súradnica Y (nom.) | Náhradná teplota chromatickosti (men.) | Index podania farieb (CRI) | Merný výkon (menovitý) (nom.) |
|------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--|----------------------------|-------------------------------|
| 18373645 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 370 | 380 | 4300 K | 57 | 83 lm/W |
| 18376745 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 375 | 385 | 4200 K | 63 | 95 lm/W |
| 20235245 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 387 | 403 | 3800 K | 59 | 101 lm/W |

Prevádzkové a elektrické

| Order Code | Full Product Name | Napätie (nom.) | Spotreba |
|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 18373645 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 130 V | 990 W |
| 18376745 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 130 V | 1 980 W |

| Order Code | Full Product Name | Napätie (nom.) | Spotreba |
|------------|--------------------------------|----------------|----------|
| 20235245 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 232 V | 1 980 W |

Mechanické časti a teleso

| Order Code | Full Product Name | Tvar žiarovky |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 18373645 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | T65 |
| 18376745 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | T100 |

| Order Code | Full Product Name | Tvar žiarovky |
|------------|--------------------------------|---------------|
| 20235245 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | T100 |

Schválenie a použitie

| Order Code | Full Product Name | Spotreba energie kWh/1 000 h | Obsah ortuti (Hg) (nom.) |
|------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 18373645 | HPI-T 1000W/543 E40 1SL/4 | 1089 kWh | 86 mg |
| 18376745 | HPI-T 2000W/646 E40 220V CRP/4 | 2178 kWh | 155 mg |

| Order Code | Full Product Name | Spotreba energie kWh/1 000 h | Obsah ortuti (Hg) (nom.) |
|------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 20235245 | HPI-T 2000W/542 E40 380V 1SL/4 | 2178 kWh | 256 mg |

