



# Produkt

## MASTER MHN-FC

Kompakt to-soklet metalhalogenlampe med dobbelt forsegling.

### Fordele

- Ideelle til sportsbelysning.
- God farvegengivelse skaber et behageligt miljø med høj visuel komfort for såvel udøvere som tilskuere.
- Muliggør kompakte armaturløsninger med gode optiske løsninger med minimalt lysspild.

### Funktioner

- Dobbelt forsegling i glasset giver længere levetid.
- Findes i 1000 og 2000W.
- Naturligt hvidt lys.
- Den kompakte størrelse muliggør produktion af små armaturer.

### Anvendelsesområder

- Sports- og projektorbelysning til trænings- og idrætsanlæg.

### Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

# MASTER MHN-FC


## Versions



LPPR MHN-FC 2000W 2200W

LPPR MHN-FC 1000W

## Målskitse



| Product                               | D (max) | D       | O       | X     | L      | A      | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|-------|--------|--------|---------|
| MASTER MHN-FC<br>1000W/740 230V XW    | 33 mm   | 25,5 mm | 42,5 mm | 58 mm | 144 mm | 226 mm | 290 mm  |
| MASTER MHN-FC<br>2000W/740 400V<br>XW | 33 mm   | 25,5 mm | 108 mm  | 58 mm | 177 mm | 290 mm | 357 mm  |

### Generelle oplysninger

Fod Double Ended

Driftsposition P5

### Lysteknisk

Farvebetegnelse Hvid (WH)

### Lysstyringssystemer og dæmpning

Dæmpbar Nej

### Mekanik og armaturhus

Pære finish Klar

## Lysteknisk

| Order Code | Full Product Name                  | Kromaticitetskoordinat X (nom.) | Kromaticitetskoordinat Y (nom.) | Korreleret farvetemperatur (nom.) | Farvegengivelsesindeks (CRI) | Lyseffekt (nominel) (nom.) |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 21349500   | MASTER MHN-FC<br>2000W/740 400V XW | 380                             | 419                             | 4200 K                            | 60                           | 102 lm/W                   |
| 21424900   | MASTER MHN-FC<br>1000W/740 230V XW | 374                             | 366                             | 4100 K                            | 65                           | 91 lm/W                    |

## Drift og el

## MASTER MHN-FC

| Order Code | Full Product Name               | Spænding (nom.) | Strømforbrug |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 21349500   | MASTER MHN-FC 2000W/740 400V XW | 222 V           | 2.032,0 W    |

| Order Code | Full Product Name               | Spænding (nom.) | Strømforbrug |
|------------|---------------------------------|-----------------|--------------|
| 21424900   | MASTER MHN-FC 1000W/740 230V XW | 130 V           | 1.040,0 W    |

### Godkendelse og anvendelsesområde

| Order Code | Full Product Name                  | Energiforbrug kWh/<br>1000 t. | Indhold af<br>kviksølv (Hg)<br>(nom.) |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 21349500   | MASTER MHN-FC<br>2000W/740 400V XW | 2235 kWh                      | 105 mg                                |

| Order Code | Full Product Name                  | Energiforbrug kWh/<br>1000 t. | Indhold af<br>kviksølv (Hg)<br>(nom.) |
|------------|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|
| 21424900   | MASTER MHN-FC<br>1000W/740 230V XW | 1144 kWh                      | 74 mg                                 |

