



Descrição do produto

MASTER MHN-SA

Lâmpada cerâmica de vapor metálico compacta com duplo contato

Benefícios

- Permite luminárias compactas, com alta eficiência e sistemas com lente de alta precisão para um bom controle de fecho e desperdício de luz mínimo. Boa reprodução de cor que cria um ambiente agradável com alto conforto visual para jogadores e espectadores
- a distribuição espectral contínua oferece uma solução superior para estádios profissionais com cobertura de TV regular

Características

- Eficiência luminosa alta, Aparência natural da cor branca, Reprodução e estabilidade de cores muito boa, Temperatura de cor diurna que facilita a transição da luz natural do dia para a luz artificial

Aplicação

- Iluminação externa profissional (esportes)

Avisos e Segurança

- Use somente em luminárias totalmente fechadas, mesmo durante testes (IEC 61167, IEC 62035, IEC 60598)
- A luminária deve ser capaz de conter as partes quentes da lâmpada em caso de rupturas
- A quebra da lâmpada raramente poderá impactar na saúde das pessoas. Se a lâmpada quebrar, ventile a sala por 30 minutos e remova as partes, preferencialmente com luvas. Coloque estas partes em uma sacola plástica selada e leve ao local apropriado de descarte para reciclagem. Não utilize aspirador.