



Popis výrobku

MHN-TD

Dvoupaticová vysokotlaká halogenidová výbojka s hořákem z křemenného skla

Výhody

- Všechny typy blokuji UV záření pro omezení zdravotního rizika a vyblednutí

Vlastnosti

- Křemíková výbojka obsahující vysokotlakou rtuť a směs halogenidů dysprosia, holmia a thulia (4200 K) nebo jodidu cínu (3000 K) s přidáním sodíkem a thalliem pro korekci barev a stabilizaci oblouku
- Světelné zdroje se dvěma patricemi uložené v čirém trubicovém vakuovém vnějším obalu z křemičitého skla s filtrem UV záření
- Omezená provozní poloha

Aplikace

- Interiér – zvýrazňující osvětlení, celkové osvětlení ve svítidlech typu downlight, např. v obchodech a nákupních centrech
- Osvětlení směrem dolů, nahoru a nasvícení stěn, např. v obchodech a nákupních centrech
- Exteriér – světloometové osvětlení památek, fasád a billboardů

Varování a bezpečnost

- Používejte pouze v plně uzavřených svítidlech, a to i během zkoušení (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Svítidlo musí mít schopnost pojmout horké součásti světelného zdroje v případě jeho prasknutí.
- Ovládací předřadníky musí obsahovat detekci konce životnosti (IEC61167, IEC 62035).
- Je velmi nepravděpodobné, že by rozbití zdroje mělo jakýkoli vliv na vaše zdraví. Pokud se zdroj rozbije, vyvětrejte místnost po dobu 30 minut a odstraňte rozbité součásti, ideálně s použitím rukavic. Vložte je do uzavřeného plastového sáčku a ten zanechte do místního sběrného místa k recyklaci. Nepoužívejte vysavač.