



Produkt

MHN/W-TD

Dobbeltkolbe og en- eller tosoklede metalhalogenlamper

Fordele

- Alle typer har UV-kontrol, er mindre sundhedsfarlige og giver mindre risiko for blegning

Funktioner

- Udladningslampe i kvarts, der indeholder højtrykssviksølv og en blanding af dysprosium-, holmium- og tuliumhalogen (MHN-TD) eller tiniodid (MHW-TD) med natrium- og thalliumtilsætning med henblik på farvekorrektion og buestabilisering
- Tosoklede lamper i en rørformet klar lufttom kvartsyderkolbe med UV-kontrol
- Vandret brændeposition +/-45°


Anvendelsesområder

- Indendørs – punktbelysning, generel belysning i downlighters, f.eks. i forretninger og butikcentre
- Downlighters, uplighters og væglamper, f.eks. i forretninger og butikcentre
- Udendørs – projektørbelysning af facader, statuer og reklametavler

Advarsler og sikkerhed

- Må kun anvendes i et helt indkapslet armatur, selv under test (IEC 61167, IEC 62035 og IEC 60598)
- Armaturet skal kunne holde til varme pæredele, hvis pæren springer
- Forkoblingerne skal være "end-of-life"-beskyttede (IEC61167 og IEC62035)
- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Målskitse



Product	D (max)	D	O	C (max)
MHN-TD 250W/842 FC2 1CT/12	27,5 mm	1,08 in	27 mm	161,6 mm

