



Περιγραφή προϊόντος

ML

Λαμπτήρες μεικτού φωτός

Οφέλη

- Άμεση αντικατάσταση των λαμπτήρων πυράκτωσης
- Υψηλότερη απόδοση και διάρκεια ζωής απο τους πυράκτωσης

Χαρακτηριστικά

- Σωλήνας υδραργύρου πίεσης εν σειρά, με νήμα βολφραμίου
- Λειτουργεί με τάση δικτύου, χωρίς πρόσθετα όργανα λειτουργίας
- Συνδυάζει συνεχές φάσμα από την πηγή πυρακτώσεως και φάσμα εν σειρά από την πηγή υδραργύρου υψηλής πίεσης


Εφαρμογή

- Φωτισμός δημόσιων εξωτερικών χώρων, χώρων στάθμευσης, συνεργείων, γκαράζ καταστημάτων

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D (max)	C (max)
ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6	122 mm	290 mm

Colour Rendering Diagrams

