



Description du produit

ML

Lampes à lumière mixte

Avantages

- Remplacement direct des lampes incandescentes
- Efficacité et durée de vie supérieures aux lampes incandescentes

Fonctions

- Tube à vapeur de mercure haute pression connecté en série avec un filament de tungstène
- Fonctionne sur la tension secteur sans appareillage supplémentaire
- Combine le spectre continu de la source incandescente et le spectre linéaire de la source mercure haute pression

Application


- Éclairage extérieur public, parkings, ateliers, garages et magasins

Versions



ML

Schéma dimensionnel



Product	D (max)	C (max)
ML 100W E27 220-230V SG 1CT/24	71 mm	155 mm

Colour Rendering Diagrams

