



Descrizione del prodotto

ML

Lampade a luce miscelata

Vantaggi

- Aggiornamento diretto (retrofit) per le lampade a incandescenza
- Efficacia e durata superiori rispetto alle lampade a incandescenza

Caratteristiche

- Tubo al mercurio ad alta pressione in serie con un filamento di tungsteno
- Sono alimentate direttamente dalla tensione di rete senza alimentatore aggiuntivo
- Combina lo spettro continuo della sorgente a incandescenza con lo spettro lineare della sorgente al mercurio ad alta pressione


Applicazione

- Illuminazione pubblica per esterni, parcheggi, officine, autorimesse e negozi

Versions



Disegno tecnico



Product	D (max)	C (max)
ML 500W E40 225-235V HG 1SL/6	122 mm	290 mm

Colour Rendering Diagrams

