



GreenSpace – vysoce účinné a ekologické řešení LED

GreenSpace

Zákazníci hledají ideální rovnováhu mezi počáteční investicí a náklady na instalaci v průběhu její životnosti. GreenSpace je nákladově efektivní a ekologický zdroj pro svícení směrem dolů, který lze použít jako náhradu tradičních zářivkových downlightů v aplikacích celkového osvětlení. Je vybaven nejnovější technologií LED, která zajišťuje mimořádně nízkou spotřebu energie a poskytuje konstantní světelný výkon, stabilní barvy a kvalitní barevné podání. Dlouhá životnost výrobku z něj činí opravdové řešení ve stylu „nainstaluj a zapomeň“.

Výhody

- Stropní svítidlo LED s dobrým poměrem cena/výkon, které umožňuje krátkou dobu návratnosti investice díky vysokým úsporám energie a dlouhé životnosti.
- Široké portfolio pokrývající spoustu potřeb zákazníků pro různé potřeby využití.
- V souladu s normami pro kancelářské osvětlení, se stabilním barvou světla a kvalitním barevným podáním

Vlastnosti

- Energeticky účinná technologie LED s dlouhou životností
- Vysoký měrný výkon systému: až 130 lm/W
- Stabilní barevné podání (max. SDCM 5) a vynikající barevné podání (CRI 80+)
- K dispozici s ochranným krytem ze skla, se kterým splňuje požadavky IP54 a v provedení pro nouzové osvětlení
- K dispozici ve verzi UGR22 a UGR19
- K dispozici ve verzi se světelným tokem 3000 lumen, která umožňuje použití při mimořádně vysokých stropích
- Volitelně s řadou typů předřadníků jako DALI, POE a InterAct ready
- Rychlá montáž díky široké nabídce zapojení a kabelů

Aplikace

- Kanceláře
- Maloobchod
- Hotely
- Nemocnice

Versions








Standard GreenSpace Surface Mounted



Greenspace Mini DN462B with Polycarbonate Cover Opal

Rozměrové výkresy




Detaily o výrobku



Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-DPP.TIF

Obecné informace

Značka CE	Ano
Včetně předřadníku	Ano
Předřadník	-
Vyměnitelný světelný zdroj	Ne
Počet předřadниковých jednotek	1 jednotka

Světelné technické

Index podání barev (CRI)	>80
Typ optiky	-

Provozní a elektrické

Frekvence sítě	50 to 60 Hz
----------------	-------------

Certifikace a použití

Třída ochrany IEC	Bezpečnostní třída II
-------------------	--------------------------

Počáteční parametry (podle IEC)

Tolerance světelného toku	+/-10%
---------------------------	--------

Obecné informace (1/2)

Order Code	Full Product Name	Značka ENEC	Značka hořlavosti	Test žhavým drátem	Kód řady svítidel
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED11S
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED11S
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED11S
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Značka ENEC	Pro montáž na běžně hořlavé povrchy	Teplota 650 °C, doba 5 s	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 650 °C, doba 30 s	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED20S
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED20S
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 650 °C, doba 30 s	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED11S
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Značka ENEC	-	Teplota 750 °C, doba 5 s	LED11S

Obecné informace (2/2)

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B

Order Code	Full Product Name	Kód produktové řady
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B

Světelně technické (1/2)

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- stupňů	4000 K	123 lm/W	1 200 lm
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	117 lm/W	1 200 lm
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	122 lm/W	1 250 lm
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	88 stupňů	4000 K	133 lm/W	2 200 lm
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- stupňů	3000 K	120 lm/W	1 900 lm
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1 900 lm
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	125 lm/W	1 900 lm
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	131 lm/W	2 000 lm
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	124 lm/W	2 800 lm
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	131 lm/W	2 950 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- stupňů	3000 K	114 lm/W	1 800 lm
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- stupňů	4000 K	117 lm/W	1 850 lm
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- stupňů	3000 K	125 lm/W	1 900 lm
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- stupňů	4000 K	131 lm/W	2 000 lm
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	131 lm/W	2 000 lm
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	138 lm/W	2 100 lm
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- stupňů	4000 K	138 lm/W	2 100 lm
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	128 lm/W	2 900 lm
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	137 lm/W	3 100 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	- stupňů	4000 K	128 lm/W	1 250 lm
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	- stupňů	3000 K	122 lm/W	1 250 lm

Order Code	Full Product Name	Vyzařovací úhel světelného zdroje	Jmenovitá náhradní teplota chromatičnosti	Měrný výkon (jmen.) (nom.)	Světelný tok
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	- stupňů	4000 K	127 lm/W	1 300 lm
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	- stupňů	4000 K	118 lm/W	1 150 lm

Světelně technické (2/2)

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Počet světelných zdrojů	Hodnota blikání (PstLM)	Hodnota stroboskopického efektu (SVM)
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-

Provozní a elektrické

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 až 240 V	9,7 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 až 240 V	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Vstupní napětí	Spotřeba energie
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		Vstupní napětí	energie
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 až 240 V	15,2 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 až 240 V	15,2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W

Teplota okolí

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 až +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 až +40 °C
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	+10 až +40 °C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 až +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 až +40 °C
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 až +40 °C

Řízení a stmívání

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Ne
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ne
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ne
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ano
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Ano
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ano
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ne
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ne
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Ne
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Ne
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ano
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ano

Mechanické a materiály

Order Code	Full Product Name	Barva těla
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Bílá
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Bílá
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Bílá

Order Code	Full Product Name	Spotřeba	
		Vstupní napětí	energie
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220-240 V	15,2 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220 až 240 V	9,7 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W

Order Code	Full Product Name	Rozsah okolních teplot
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 až +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 až +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	+10 až +40 °C
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 až +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 až +40 °C
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 až +40 °C

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Ne
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Ne
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Ne
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Ne
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Ne
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Ne
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Ne
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Ne
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Ne
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Ne
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Ne

Order Code	Full Product Name	Barva těla
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Černá
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Bílá
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Bílá

Order Code	Full Product Name	Barva těla
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Bílá
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Bílá
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Bílá
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Bílá
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bílá
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Bílá
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Bílá
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Bílá
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Bílá

Certifikace a použití

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20

Počáteční parametry (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Životnost (podle IEC)

Order Code	Full Product Name	Barva těla
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Bílá
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Bílá
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Bílá
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Bílá
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Bílá
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Bílá
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Bílá
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Bílá

Order Code	Full Product Name	Kód ochrany proti mechanickým nárazům	Kód ochrany proti vniknutí
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54

Order Code	Full Product Name	Počáteční chromatičnost
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-

Order Code	Full Product Name	Poruchovost předřadníku po 5000 hod.
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %

Podmínky použití

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nevztahuje se	Ano
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Ne
98323900	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ano
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Ano
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
98330700	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ano
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ano

Order Code	Full Product Name	Maximální úroveň ztlumení	Vhodné pro náhodné spínání
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nevztahuje se	Ano
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nevztahuje se	Ano
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
79352400	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Nevztahuje se	Ano
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Nevztahuje se	Ano
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nevztahuje se	Ano
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nevztahuje se	Ano

