



# GreenSpace Downlights – eine hocheffiziente, nachhaltige LED- Lösung

## GreenSpace Downlight

Kunden suchen nach dem optimalen Gleichgewicht zwischen den Kosten der Anfangsinvestition und den Kosten der Beleuchtungslösung über die gesamte Lebensdauer. GreenSpace ist ein hocheffizientes und nachhaltiges LED-Downlight, welches ideal geeignet ist, um in der Allgemeinbeleuchtung von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln. Durch den Einsatz der neuesten Technologie wird eine extrem niedrige Systemleistung, eine gleichbleibende Beleuchtungsstärke und gute Farbwiedergabe realisiert. Dank seiner langen Lebensdauer ist das Produkt eine echte Rundum-Sorglos-Lösung.

### Vorteile

- Ideal geeignet, um von Kompaktleuchtstofflampen-Downlights zu LED-Downlights zu wechseln- "Payback- Zeit" von ca. 2 Jahren
- Hocheffizient: Mit bis zu 117 lm/ W sind Energieeinsparungen von bis zu 73% im Vergleich zu konventionellen Lichtlösungen möglich
- Reduzierung der Wartungskosten aufgrund der langen Lebensdauer (bis zu 5x längere Lebensdauer als Kompaktleuchtstofflampen)

# GreenSpace Downlight

## Merkmale

- Zwei Ausführungen: Mini und Compact
- In warmweißer und neutralweißer Lichtfarbe
- Mit externem schaltbaren, oder dimmbaren (DALI) Betriebsgerät
- Auch Versionen mit höherer Schutzart (IP44 raumseitig), mit Notlicht für Einzelbatterie (3 Stunden) und auch als büroarbeitsplatztaugliche Version erhältlich
- Zudem gibt es auch eine neues Anbaudownlight, welches an eine 3-phasen-Stromschiene montiert werden kann

## Anwendung


- Allgemeinbeleuchtung für Flure, Treppenhäuser und weitere Verkehrswegen, aber auch für Büroarbeitsplätze

## Versions




Standard GreenSpace Surface Mounted

## Abmessungsskizzen



# GreenSpace Downlight

## Abmessungsskizzen



## Produktdetails

Greenspace\_EU\_gen\_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace\_EU\_gen\_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-DN462\_463\_472\_473B-1DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-DN462\_463\_472\_473B-3DPP.TIF



# GreenSpace Downlight

## Produktdetails

Greenspace\_EU\_gen\_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-DN462\_463\_472\_473B-2DPP.TIF



Greenspace\_EU\_gen\_2-DN463B-DPP.TIF



### Allgemeine Informationen

CE-Zeichen	Ja
Betriebsgerät inklusive	Ja
Betriebsgerät	-
Lichtquelle austauschbar	Nein
Anzahl Vorschaltgeräte	Einheit

### Lichttechnische Daten

Farbwiedergabeindex (CRI)	>80
Optik	-

### Betrieb und Elektrik

Netzfrequenz	50 to 60 Hz
--------------	-------------

### Genehmigung und Anwendung

IEC-Schutzklasse	Schutzklasse II
------------------	-----------------

### Initialkennwerte (IEC-konform)

Lichtstromtoleranz	+/-10%
--------------------	--------

### Allgemeine Informationen (1/2)

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
98325300	DN471B LED20S/840	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
	DIA-VLC-E C WH P				
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC- Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56484800	DN470P LED20S/840	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
	PSU D22H16 WH				
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 650 °C, Dauer: 30 s	LED11S
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED11S
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	ENEC-Zeichen	-	Temperatur: 750 °C, Dauer: 5 s	LED20S
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-



Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S
38950500	DN470T LED20S/840	ENEC-Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	LED20S

Order Code	Full Product Name	ENEC- Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
	DIA-VLC D22H16 5C6 BK				
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-
56492300	DN470T LED20S/840	ENEC- Zeichen	Zur Montage auf normal entflammbaren Oberflächen	Temperatur: 650 °C, Dauer: 5 s	-

# GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	ENEC-Zeichen	Entflammbarkeitszeichen	Glühfadentest	Lampenfamiliencode
	PSU D22H16				
	3C WH				

## Allgemeine Informationen (2/2)

Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode	Order Code	Full Product Name	Produktfamiliencode
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN461B	56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN461B	56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B	56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B	01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	DN460B
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B	01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	DN460B
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B	38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN462B
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN460B
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	DN462B
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B	56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B	56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN471B	56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN471B	56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B	56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B	56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B	56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B	38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B	38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B	38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B	38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	DN470B	56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	DN470B	56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN472B	56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B	56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN470B	56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B	56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN470B	56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B	56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-			

## Lichttechnische Daten (1/2)

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full			Ähnlichste			Order Code	Full			Order Code	Ähnlichste				
	Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom	Product Name		Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)		Lichtstrom	Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)
01305600	DN461B LED11S/ 830 PSD-E C WH P	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm	56470100	DN471C LED20S/ 840 PSU D22H16 BK	88 Grad	4000 K	131 lm/W	2.200 lm					
01306300	DN461B LED11S/ 840 PSD-E C WH P	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm	56476300	DN470P LED20S/ 830 PSU D22H16 BK	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm					
38466100	DN463B LED11S/ 830 PSU-E C WH PCC P	- Grad	3000 K	118 lm/W	1.150 lm	56479400	DN470P LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 BK	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm					
38467800	DN463B LED11S/ 840 PSU-E C WH PCC P	- Grad	4000 K	123 lm/W	1.200 lm	56482400	DN470P LED20S/ 840 PSU D22H16 BK	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm					
79323400	DN461B LED11S/ 830 PSU-E C WH P	- Grad	3000 K	117 lm/W	1.200 lm	56449700	DN470C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 BK	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2.200 lm					
79324100	DN461B LED11S/ 840 PSU-E C WH P	- Grad	4000 K	122 lm/W	1.250 lm	56452700	DN470C LED20S/ 830 PSU D22H16 BK	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm					
56461900	DN471C LED20S/ 830 DIA-VLC D22H16 BK	88 Grad	3000 K	127 lm/W	2.100 lm	56455800	DN470C LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 BK	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm					
56464000	DN471C LED20S/ 830 PSU D22H16 BK	88 Grad	3000 K	125 lm/W	2.100 lm	56458900	DN470C LED20S/ 840 PSU D22H16 BK	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm					
56467100	DN471C LED20S/ 840 DIA-VLC D22H16 BK	88 Grad	4000 K	133 lm/W	2.200 lm	98309300	DN471B LED20S/ 840 WIA-E C WH P	- Grad	4000 K	120 lm/W	1.950 lm					
						98325300	DN471B LED20S/	- Grad	4000 K	123 lm/W	1.950 lm					

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full		Ähnlichste			Order Code	Full		Ähnlichste		
	Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom		Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	840						VLC-E C				
	DIA-						WH PCC				
	VLC-E C						P				
	WH P					01290500	DN470B	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
01309400	DN471B	-	3000 K	125 lm/W	1.900 lm		LED20S/				
	LED20S/						830				
	830						PSD-E C				
	PSD-E C						WH P				
	WH P					01307000	DN470B	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm
01310000	DN471B	-	4000 K	128 lm/W	1.950 lm		LED20S/				
	LED20S/						840				
	840						PSD-E C				
	PSD-E C						WH P				
	WH P					38470800	DN472B	- Grad	3000 K	125 lm/W	1.900 lm
38474600	DN473B	- Grad	3000 K	121 lm/W	1.850 lm		LED20S/				
	LED20S/						830				
	830						PSU-E C				
	PSU-E C						WH PCC				
	WH PCC						P				
	P					38471500	DN472B	- Grad	4000 K	131 lm/W	2.000 lm
38475300	DN473B	- Grad	4000 K	125 lm/W	1.900 lm		LED20S/				
	LED20S/						840				
	840						PSU-E C				
	PSU-E C						WH PCC				
	WH PCC						P				
	P					79327200	DN470B	- Grad	3000 K	131 lm/W	2.000 lm
79331900	DN471B	- Grad	3000 K	125 lm/W	1.900 lm		LED20S/				
	LED20S/						830				
	830						PSU-E C				
	PSU-E C						WH P				
	WH P					79328900	DN470B	- Grad	4000 K	138 lm/W	2.100 lm
79332600	DN471B	- Grad	4000 K	131 lm/W	2.000 lm		LED20S/				
	LED20S/						840				
	840						PSU-E C				
	PSU-E C						WH P				
	WH P					94575600	DN470B	- Grad	3000 K	128 lm/W	2.900 lm
94583100	DN471B	- Grad	3000 K	124 lm/W	2.800 lm		LED30S/				
	LED30S/						830				
	830						PSU-E C				
	PSU-E C						WH P				
	WH P					94576300	DN470B	- Grad	4000 K	137 lm/W	3.100 lm
94584800	DN471B	- Grad	4000 K	131 lm/W	2.950 lm		LED30S/				
	LED30S/						840				
	840						PSU-E C				
	PSU-E C						WH P				
	WH P					56463300	DN471C	88 Grad	3000 K	127 lm/W	2.100 lm
98332100	DN472B	- Grad	4000 K	117 lm/W	1.850 lm		LED20S/				
	LED20S/						830				
	840						DIA-VLC				
	DIA-										

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full		Ähnlichste			Order Code	Full		Ähnlichste		
	Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom		Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	D22H16					38462300	DN462B	- Grad	3000 K	123 lm/W	1.200 lm
	WH						LED11S/				
56466400	DN471C	88 Grad	3000 K	125 lm/W	2.100 lm		830				
	LED20S/						PSU-E C				
	830 PSU						WH PCC				
	D22H16						P				
	WH					38463000	DN462B	- Grad	4000 K	128 lm/W	1.250 lm
56469500	DN471C	88 Grad	4000 K	133 lm/W	2.200 lm		LED11S/				
	LED20S/						840				
	840						PSU-E C				
	DIA-VLC						PCC WH				
	D22H16						P				
	WH					79319700	DN460B	- Grad	3000 K	122 lm/W	1.250 lm
56472500	DN471C	88 Grad	4000 K	131 lm/W	2.200 lm		LED11S/				
	LED20S/						830				
	840 PSU						PSU-E C				
	D22H16						WH P				
	WH					79320300	DN460B	- Grad	4000 K	127 lm/W	1.300 lm
56475600	DN470P	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2.200 lm		LED11S/				
	LED20S/						840				
	830						PSU-E C				
	DIA-VLC						WH P				
	D22H16					79335700	DN462B	- Grad	3000 K	113 lm/W	1.100 lm
	WH						LED11S/				
56478700	DN470P	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm		830				
	LED20S/						PSU-E C				
	830 PSU						WH PCO				
	D22H16						P				
	WH					79336400	DN462B	- Grad	4000 K	118 lm/W	1.150 lm
56481700	DN470P	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm		LED11S/				
	LED20S/						840				
	840						PSU-E C				
	DIA-VLC						WH PCO				
	D22H16						P				
	WH					79347000	DN472B	- Grad	3000 K	106 lm/W	2.050 lm
56484800	DN470P	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm		LED20S/				
	LED20S/						830				
	840 PSU						PSU-E C				
	D22H16						WH PCO				
	WH						P				
01303200	DN460B	-	3000 K	125 lm/W	1.200 lm	79348700	DN472B	- Grad	4000 K	109 lm/W	2.100 lm
	LED11S/						LED20S/				
	830						840				
	PSD-E C						PSU-E C				
	WH P						WH PCO				
01304900	DN460B	-	4000 K	130 lm/W	1.250 lm		P				
	LED11S/					56487900	DN470T	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
	840						LED20S/				
	PSD-E C						840				
	WH P						DIA-VLC				

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full		Ähnlichste			Order Code	Full		Ähnlichste		
	Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom		Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	D22H16						D22H16				
	5C6 GR						WH				
56489300	DN470T	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm	56460200	DN470C	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
	LED20S/						LED20S/				
	830 PSU						840 PSU				
	D22H16						D22H16				
	3C GR						WH				
56491600	DN470T	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm	38947500	DN470T	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
	LED20S/						LED20S/				
	840 PSU						830 PSU				
	D22H16						D22H16				
	3C GR						3C BK				
56450300	DN470C	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2.200 lm	38948200	DN470T	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
	LED20S/						LED20S/				
	830						840 PSU				
	DIA-VLC						D22H16				
	D22H16						3C BK				
	GR					38949900	DN470T	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56453400	DN470C	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm		LED20S/				
	LED20S/						830				
	830 PSU						DIA-VLC				
	D22H16						D22H16				
	GR						5C6 BK				
56456500	DN470C	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm	38950500	DN470T	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
	LED20S/						LED20S/				
	840						840				
	DIA-VLC						DIA-VLC				
	D22H16						D22H16				
	GR						5C6 BK				
56459600	DN470C	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm	56474900	DN470P	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
	LED20S/						LED20S/				
	840 PSU						830				
	D22H16						DIA-VLC				
	GR						D22H16				
56451000	DN470C	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2.200 lm		GR				
	LED20S/					56477000	DN470P	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
	830						LED20S/				
	DIA-VLC						830 PSU				
	D22H16						D22H16				
	WH						GR				
56454100	DN470C	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm	56480000	DN470P	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
	LED20S/						LED20S/				
	830 PSU						840				
	D22H16						DIA-VLC				
	WH						D22H16				
56457200	DN470C	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm		GR				
	LED20S/					56483100	DN470P	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm
	840						LED20S/				
	DIA-VLC						840 PSU				

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full		Ähnlichste			Order Code	Full		Ähnlichste		
	Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom		Product Name	Abstrahlungswinkel der Lichtquelle	Farbtemperatur (Nom)	Nennlichtausbeute (nom.)	Lichtstrom
	D22H16 GR						D22H16 GR				
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	88 Grad	3000 K	127 lm/W	2.100 lm	56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 Grad	3000 K	134 lm/W	2.200 lm
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	88 Grad	3000 K	125 lm/W	2.100 lm	56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	120 Grad	4000 K	140 lm/W	2.300 lm
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	88 Grad	4000 K	133 lm/W	2.200 lm	56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	120 Grad	3000 K	132 lm/W	2.200 lm
56471800	DN471C LED20S/840 PSU	88 Grad	4000 K	131 lm/W	2.200 lm	56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	120 Grad	4000 K	138 lm/W	2.300 lm

### Lichttechnische Daten (2/2)

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Messung der Flackerwert gemäß EN 61000-3-3 (SVM)	
			Flackerwert	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-	1	0,4
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-



## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-	-	0,4
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-	-	0,4
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	0,4
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-	1	0,4
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-	1	0,4
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-	1	0,4

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1	1	0,4
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1	1	0,4
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Anzahl Lichtquellen	Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-	1	0,4
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-	1	0,4
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0,4
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-	1	0,4
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-	1	0,4
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-	1	0,4

### Betrieb und Elektrik

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	9,7 W
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	9,7 W
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16,2 W
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16,4 W
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16,2 W
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16,4 W
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16,4 W
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16,4 W
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16,2 W
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16,4 W
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	220 bis 240 V	16,2 W
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220 bis 240 V	16,4 W
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220-240 V	16,2 W
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220-240 V	15,8 W
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15,2 W
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15,2 W
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch	Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W	79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W	79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	9,7 W
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W	79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220-240 V	15,8 W	79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220-240 V	19,2 W
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W	56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	220 bis 240 V	16,2 W
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	15,2 W	56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	220 bis 240 V	16,4 W
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15,2 W	56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	220 bis 240 V	16,4 W
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	15,2 W	56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16,2 W
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W	56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16,4 W
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	15,2 W	56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16,2 W
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W	56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16,4 W
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	22,5 W	56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16,2 W
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16,2 W	56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16,4 W
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16,4 W	56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16,2 W
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16,2 W	56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16,4 W
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16,4 W	38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	220 bis 240 V	16,4 W
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16,2 W	38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	220 bis 240 V	16,4 W
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16,4 W	38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 bis 240 V	16,2 W
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	220 bis 240 V	16,2 W	38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220 bis 240 V	16,2 W
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	220 bis 240 V	16,4 W	56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16,2 W
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W	56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16,4 W
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	220-240 V	9,6 W	56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16,2 W
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220 bis 240 V	9,7 W	56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16,4 W
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH P	220 bis 240 V	9,7 W	56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16,2 W
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W	56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16,4 W
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220-240 V	10,2 W	56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	220 bis 240 V	16,2 W

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	220 bis 240 V	16,4 W
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 bis 240 V	16,2 W
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	220 bis 240 V	16,2 W

Order Code	Full Product Name	Eingangsspannung	Energieverbrauch
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	220 bis 240 V	16,4 W
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	220 bis 240 V	16,4 W

## Temperatur

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	+10 bis +40 °C
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	+10 bis +40 °C
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	+10 bis +40 °C
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	+10 bis +40 °C
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	+10 bis +40 °C
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	+10 bis +40 °C
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	-15 bis +40 °C
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	-15 bis +40 °C
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	+10 bis +40 °C
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	-15 bis +40 °C
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	+10 bis +40 °C
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	+10 bis +40 °C
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	+10 bis +40 °C
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	+10 bis +40 °C
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	+10 bis +40 °C
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	+10 bis +40 °C
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	+10 bis +40 °C
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 bis +40 °C
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	+10 bis +40 °C
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C

# GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	+10 bis +40 °C
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	+10 bis +40 °C

Order Code	Full Product Name	Umgebungstemperaturbereich
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 bis +40 °C
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	+10 bis +40 °C
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	+10 bis +40 °C
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	+10 bis +40 °C

## Lichtregelung und Dimmen

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nein
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nein
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nein
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nein
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nein
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Ja
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nein
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Ja
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Ja
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nein
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nein
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nein
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nein
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nein
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nein
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja

Order Code	Full Product Name	Dimmbar
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nein
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nein
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Ja
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Ja
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nein
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nein
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nein
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nein
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nein
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nein
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Nein
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Nein
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Nein
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nein
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nein
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nein
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Ja
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nein
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Nein
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Nein
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Ja
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Nein
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nein
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nein
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nein
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Ja
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nein
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Ja
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Nein
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Nein
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Nein

## Mechanik und Gehäuse

Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe	Order Code	Full Product Name	Gehäusefarbe
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	Weiß	56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Weiß
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	Weiß	56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß	56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Weiß
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß	01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	Weiß
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Weiß	01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	Weiß
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Weiß	38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz	38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Weiß
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Schwarz	79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Weiß
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz	79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Weiß
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Schwarz	79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Weiß
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Schwarz	79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Weiß
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz	79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Weiß
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Schwarz	79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Weiß
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz	56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	Grau
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Schwarz	56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Grau
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	Schwarz	56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Grau
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Schwarz	56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Weiß	56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grau
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Weiß	56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	Weiß	56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grau
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	Weiß	56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß	56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Weiß
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß	56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Weiß	56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Weiß
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Weiß	38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Schwarz
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Weiß	38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Schwarz
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Weiß	38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Schwarz
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Weiß	38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Schwarz
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	Weiß	56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	Weiß	56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grau
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Weiß	56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Weiß	56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grau
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Weiß	56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Weiß	56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Grau
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Weiß	56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	Grau
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Weiß	56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Grau
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß	56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Weiß
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Weiß	56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	Weiß
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß	56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Weiß
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Weiß	56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Weiß
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	Weiß			

## Genehmigung und Anwendung

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)	Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20	38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20	79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54	79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	IK02	IP20
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	IK02	IP20
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	IK02	IP20
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	IK02	IP20
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	IK02	IP20
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	IK02	IP20
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Schlagfestigkeit (IK)	Schutzart (IP)
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	IK02	IP20
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	IK02	IP20
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	IK02	IP20
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	IK02	IP20

### Initialkennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3



## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	(0.43, 0.40) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Anfängliche Farbsättigung
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	(0.38, 0.38) SDCM<3
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	(0.43, 0.40) SDCM<3
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	(0.38, 0.38) SDCM<3

### Lebensdauer kennwerte (IEC-konform)

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1%
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1%
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1%
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1%
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	-
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	-
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	-
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1%
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1%
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1%
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1%
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1%
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1%
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	-
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	-
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1%
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1%
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	1%
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1%
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	1%
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1%
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	-
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	-
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1%
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1%
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	1%
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1%
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	1%
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1%
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	1%
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1%
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	-
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	-
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	-
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	-
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	-
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	-
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	1%
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1%
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	-
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	-
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	-
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	-
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	-
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	-

Order Code	Full Product Name	Treiber-Ausfallrate bei 5000 Std.
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	-

### Anwendungsbedingungen

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
01305600	DN461B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01306300	DN461B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38466100	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38467800	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
79323400	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79324100	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
56461900	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56464000	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56467100	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56470100	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56476300	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56479400	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56482400	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56449700	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56452700	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
56455800	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 BK	1%	Nein
56458900	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Nicht anwendbar	Nein
98309300	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Ja
98325300	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Ja
01309400	DN471B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01310000	DN471B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38474600	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38475300	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
79331900	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79332600	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94583100	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94584800	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
98332100	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Ja
01290500	DN470B LED20S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01307000	DN470B LED20S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38470800	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38471500	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
79327200	DN470B LED20S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79328900	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94575600	DN470B LED30S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
94576300	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
56463300	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56466400	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56469500	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56472500	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56475600	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56478700	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56481700	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56484800	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
01303200	DN460B LED11S/830 PSD-E C WH P	1%	Ja
01304900	DN460B LED11S/840 PSD-E C WH P	1%	Ja
38462300	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
38463000	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Nicht anwendbar	Ja
79319700	DN460B LED11S/830 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79320300	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Nicht anwendbar	Ja
79335700	DN462B LED11S/830 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja
79336400	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja
79347000	DN472B LED20S/830 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja

## GreenSpace Downlight

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
79348700	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Nicht anwendbar	Ja
56487900	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 GR	1%	Nein
56489300	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C GR	Nicht anwendbar	Nein
56491600	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C GR	Nicht anwendbar	Nein
56450300	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56453400	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56456500	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56459600	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56451000	DN470C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56454100	DN470C LED20S/830 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
56457200	DN470C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 WH	1%	Nein
56460200	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Nicht anwendbar	Nein
38947500	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C BK	Nicht anwendbar	Nein
38948200	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Nicht anwendbar	Nein

Order Code	Full Product Name	Maximaler Dimmlevel	Geeignet zum häufigen An- und Ausschalten
38949900	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Nein
38950500	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Nein
56474900	DN470P LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56477000	DN470P LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56480000	DN470P LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56483100	DN470P LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56462600	DN471C LED20S/830 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56465700	DN471C LED20S/830 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56468800	DN471C LED20S/840 DIA-VLC D22H16 GR	1%	Nein
56471800	DN471C LED20S/840 PSU D22H16 GR	Nicht anwendbar	Nein
56486200	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Nein
56488600	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 WH	1%	Nein
56490900	DN470T LED20S/830 PSU D22H16 3C WH	Nicht anwendbar	Nein
56492300	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C WH	Nicht anwendbar	Nein

