



GreenSpace — высокоэффективное экологически безопасное светодиодное решение

GreenSpace

Клиенты хотят получить идеальное соотношение между начальным капиталовложением и стоимостью установки на протяжении всего срока ее службы. Линейка высококачественных светильников Philips GreenSpace идеально подойдет для замены люминесцентных ламп общего назначения. Они созданы по новейшей светодиодной технологии, которая характеризуется чрезвычайно низким потреблением энергии и обеспечивает при этом равномерную светоотдачу, стабильный цвет и качественную цветопередачу. Длительный срок службы превращает светильники в решение класса "установил и забыл".

Преимущества

- Высокая эффективность системы > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Энергосбережение до 70 %: вложенные средства окупаются менее чем за два года
- Соответствие стандарту офисного освещения, стабильный цвет и высокая цветопередача

Характеристики

- Энергосберегающие и долговечные светодиоды
- Высокая эффективность системы: > 80 lm/W (DN460B/DN461B); > 100 lm/W (DN470B/DN471B)
- Стабильные характеристики цвета, превосходная цветопередача
- Доступны версии со степенью защиты IP44 или для аварийного освещения
- Доступны модели UGR22 и UGR19

Применение

- Офисы
- Предприятия розничной торговли
- Гостиницы и больницы

Versions



Standard GreenSpace Surface Mounted




Greenspace Mini DN462B with Polycarbonate Cover Opal





Standard GreenSpace Surface Mounted

Чертеж размеров



Чертеж размеров



Сведения о продукте

Greenspace_EU_gen_2-DN473B-DPP.TIF




Greenspace_EU_gen_2-DN472B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-1DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-3DPP.TIF



Сведения о продукте

Greenspace_EU_gen_2-DN462B-DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN462_463_472_473B-2DPP.TIF



Greenspace_EU_gen_2-DN463B-DPP.TIF



Общая информация	
Маркировка CE	Да
Драйвер в комплекте	Да
ПРА	-
Сменный источник света	Нет
Количество единиц ПРА	1 шт.
Технические характеристики освещения	
Коэффициент цветопередачи (CRI)	>80
Оптический тип	-
Эксплуатационные и электрические характеристики	
Частота сети	50 to 60 Hz
Соответствие требованиям и область применения	
Класс защиты IEC	Класс безопасности II
Первоначальная производительность (соответствие МЭК)	
Допустимая погрешность светового потока	+/-10%

Общая информация (1/2)

				Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства
Order Code	Full Product Name	Сертификат ENEC	Знак пожарной безопасности		
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 650 °C, продолжительность 30 с	-
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102077	DN463B LED11S/830	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-

Order Code	Full Product Name	Сертификат		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства
		ENEC	Знак пожарной опасности		
	DIA-VLC-E C WH PCC P				
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Знак ENEC	Для монтажа на средневоспламеняющихся поверхностях	Температура 650 °C, продолжительность 5 с	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102105	DN471B LED20S/840	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-

Order Code	Full Product Name	Сертификат		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства
		ENEC	Знак пожароопасности		
	DIA-VLC-E C ELP3 WH P				
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S

Order Code	Full Product Name	Сертификат		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства
		ENEC	Знак пожарной опасности		
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 650 °C, продолжительность 30 с	-
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-

Order Code	Full Product Name	Сертификат		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства
		ENEC	Знак пожарной опасности		
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S

Order Code	Full Product Name	Сертификат		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства
		ENEC	Знак пожарной опасности		
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 650 °C, продолжительность 30 с	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102075	DN462B LED11S/840	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-

Order Code	Full Product Name	Сертификат		Испытание на воспламеняемость от раскаленной проволоки	Код лампового семейства
		ENEC	Знак пожарной опасности		
	DIA-VLC-E C WH PCO P				
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED11S
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Знак ENEC	-	Температура 750 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Знак ENEC	Для монтажа на средневопламеняющихся поверхностях	Температура 650 °C, продолжительность 5 с	-
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Знак ENEC	Для монтажа на средневопламеняющихся поверхностях	Температура 650 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Знак ENEC	Для монтажа на средневопламеняющихся поверхностях	Температура 650 °C, продолжительность 5 с	LED20S
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Знак ENEC	Для монтажа на средневопламеняющихся поверхностях	Температура 650 °C, продолжительность 5 с	LED20S

Общая информация (2/2)

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов	Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B	912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	DN463B
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	DN461B
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN461B	912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN461B
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN461B	912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN461B
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B	912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN463B	910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	DN471B
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	DN463B	910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN471B

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN471B
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN471B
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN473B
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	DN473B
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN473B
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	DN471B
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN471B
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	DN471B
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN471B
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN471B
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	DN470B
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	DN472B
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN470B

Order Code	Full Product Name	Код семейства продуктов
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN470B
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN472B
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	DN472B
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	DN470B
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	DN470B
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN470B
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	DN460B
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	DN460B
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	DN462B
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	DN462B
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	DN460B
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	DN460B
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN462B
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	DN462B
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	DN472B
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	DN472B
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	-
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	-

Технические характеристики освещения (1/2)

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
910505102037	DN461B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	79 лм/В	1 200 лм		
910505102038	DN461B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	114 лм/В	1 200 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
910505102039	DN461B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	82 лм/В	1 250 лм		
910505102040	DN461B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 лм/В	1 250 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	122 лм/В	2 200 лм		
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	109 лм/В	1 150 лм		
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	114 лм/В	1 200 лм		
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	118 лм/В	1 150 лм		
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	123 лм/В	1 200 лм		
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	117 лм/В	1 200 лм		
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	122 лм/В	1 250 лм		
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	117 лм/В	1 200 лм		
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	122 лм/В	1 250 лм		
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU	120 °	4000 K	138 лм/В	2 300 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
	D22H16 BK						
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	- °	3000 K	117 лм/В	1 900 лм		
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	120 лм/В	1 950 лм		
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	93 лм/В	1 900 лм		
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	120 лм/В	1 900 лм		
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	95 лм/В	1 950 лм		
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	123 лм/В	1 950 лм		
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	104 лм/В	2 900 лм		
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	123 лм/В	2 900 лм		
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C	- °	4000 K	104 лм/В	3 000 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
	ELP3 WH P						
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	128 лм/В	3 000 лм		
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	114 лм/В	1 800 лм		
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	117 лм/В	1 850 лм		
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	123 лм/В	2 900 лм		
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	128 лм/В	3 000 лм		
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	- °	3000 K	121 лм/В	1 850 лм		
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	125 лм/В	1 900 лм		
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	125 лм/В	1 900 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	131 лм/В	2 000 лм		
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	125 лм/В	1 900 лм		
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	131 лм/В	2 000 лм		
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	- °	3000 K	124 лм/В	2 800 лм		
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	131 лм/В	2 950 лм		
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	124 лм/В	2 800 лм		
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	131 лм/В	2 950 лм		
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 лм/В	1 250 лм		
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C	- °	3000 K	93 лм/В	1 900 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
	ELP3 WH P						
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	120 лм/В		1 900 лм	
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	95 лм/В		1 950 лм	
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	- °	4000 K	120 лм/В		1 950 лм	
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	- °	3000 K	111 лм/В		1 800 лм	
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	- °	4000 K	114 лм/В		1 850 лм	
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	104 лм/В		2 900 лм	
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	123 лм/В		2 900 лм	
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	104 лм/В		3 000 лм	
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-	- °	4000 K	128 лм/В		3 000 лм	

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
	VLC-E C WH P						
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	114 лм/В		1 800 лм	
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	117 лм/В		1 850 лм	
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	119 лм/В		2 800 лм	
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	123 лм/В		2 900 лм	
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	- °	4000 K	131 лм/В		2 000 лм	
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	138 лм/В		2 100 лм	
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	138 лм/В		2 100 лм	
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	- °	4000 K	137 лм/В		3 100 лм	

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	137 лм/В	3 100 лм		
910505102033	DN460B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	- °	3000 K	79 лм/В	1 200 лм		
910505102034	DN460B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH P	- °	3000 K	114 лм/В	1 200 лм		
910505102035	DN460B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	118 лм/В	1 250 лм		
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	- °	4000 K	122 лм/В	2 200 лм		
910505102072	DN462B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	3000 K	109 лм/В	1 150 лм		
910505102074	DN462B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH PCC P	- °	4000 K	114 лм/В	1 200 лм		
912500100063	DN462B LED11S/8 40 PSU-E C PCC WH P	- °	4000 K	128 лм/В	1 250 лм		
912500100515	DN460B LED11S/8 40 PSU-E C WH P	- °	4000 K	127 лм/В	1 300 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	(ном.)	(ном.)		
912500100535	DN460B LED11S/8 40 PSU-E C ELP3 WH P	- °	4000 K	127 лм/В	1 300 лм		
910505102073	DN462B LED11S/8 30 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	3000 K	104 лм/В	1 100 лм		
910505102075	DN462B LED11S/8 40 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	109 лм/В	1 150 лм		
912500100531	DN462B LED11S/8 40 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	118 лм/В	1 150 лм		
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	3000 K	108 лм/В	1 700 лм		
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	- °	4000 K	111 лм/В	1 750 лм		
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	- °	4000 K	109 лм/В	2 100 лм		
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	120 °	4000 K	138 лм/В	2 300 лм		
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU	120 °	4000 K	138 лм/В	2 300 лм		

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	температура (ном.)			
	D22H16 3C BK						
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC	120 °		3000 K	134 лм/В		2 200 лм

Order Code	Full Product Name	Ширина светового пучка		Коррелированная цветовая температура		Эффективность (номинальная) (ном.)	Светоотдача
		источника света	(ном.)	температура (ном.)			
	D22H16 5C6 BK						
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC	120 °		4000 K	140 лм/В		2 300 лм

Технические характеристики освещения (2/2)

Order Code	Full Product Name	Количество источников света	Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3		Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)
			мерцания	Уровень видимости стробоскопического	
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-	
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-	
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	0,4	
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-	
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-	
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-	
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1	-	-	
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-	
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-	

Order Code	Full Product Name	Количество источников света	Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3		Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)
			мерцания	Уровень видимости стробоскопического	
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-	
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-	1	0,4	
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-	-	-	
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-	
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-	
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-	
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-	
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-	

Order Code	Full Product Name	Количество источников света	Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	-	-	-
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Количество источников света	Значение мерцания (PstLM) — значение мерцания согласно EN 61000-3-3	Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-	-	-
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0,4
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-	-	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-	-	-
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-

Order Code	Full Product Name	Значение мерцания (PstLM) — значение		
		Количество источников света	мерцания согласно EN 61000-3-3	Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	-	-	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1	-	-
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	-	-	-
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	-	-	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA- VLC-E C WH P	-	-	0,4
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH P	-	-	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-	-	-
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1	-	-

Эксплуатационные и электрические характеристики

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	220-240 Вт	15,2 В

Order Code	Full Product Name	Значение мерцания (PstLM) — значение		
		Количество источников света	мерцания согласно EN 61000-3-3	Уровень видимости стробоскопического эффекта (SVM)
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1	-	-
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1	-	-
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-	-	-
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA- VLC-E C WH PCO P	-	-	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1	-	-
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-	1	0,4
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1	1	0,4
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA- VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA- VLC D22H16 5C6 BK	1	1	0,4

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH P	220-240 Вт	10,6 В

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	220–240 Bт	15,2 B
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH P	220–240 Bт	10,6 B
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH P	220–240 Bт	18 B
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	10,6 B
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	10,6 B
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	220–240 Bт	9,7 B
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	220–240 Bт	9,7 B
912500100058	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	220–240 Bт	10,2 B
912500100059	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	220–240 Bт	10,2 B
912500100058	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	10,2 B
912500100059	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	10,2 B
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	220–240 Bт	16,4 B
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	220–240 Bт	16,2 B
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	220–240 Bт	16,2 B
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	220–240 Bт	20,5 B
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH P	220–240 Bт	15,8 B
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	220–240 Bт	20,5 B
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH P	220–240 Bт	15,8 B
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	220–240 Bт	28 B
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH P	220–240 Bт	23,5 B
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	220–240 Bт	28 B
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC- E C WH P	220–240 Bт	23,5 B
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	15,8 B
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	15,8 B
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	23,5 B

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH PCC P	220–240 Bт	23,5 B
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	220–240 Bт	15,2 B
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220–240 Bт	15,2 B
9125001000526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	220–240 Bт	15,2 B
9125001000527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	220–240 Bт	15,2 B
9125001000550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	15,2 B
9125001000551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	15,2 B
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	220–240 Bт	22,5 B
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	220–240 Bт	22,5 B
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	22,5 B
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	22,5 B
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC- E C WH P	220–240 Bт	10,6 B
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	20,5 B
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA- VLC-E C WH P	220–240 Bт	15,8 B
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	20,5 B
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	220–240 Bт	16,2 B
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	220–240 Bт	16,2 B
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	220–240 Bт	16,2 B
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	28 B
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA- VLC-E C WH P	220–240 Bт	23,5 B
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C ELP3 WH P	220–240 Bт	28 B
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA- VLC-E C WH P	220–240 Bт	23,5 B
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	15,8 B
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	15,8 B
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	220–240 Bт	23,5 B

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220–240 Вт	23,5 В
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	220–240 Вт	15,2 В
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	220–240 Вт	15,2 В
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Вт	15,2 В
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	220–240 Вт	22,5 В
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Вт	22,5 В
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	220–240 Вт	15,2 В
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	220–240 Вт	10,6 В
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	220–240 Вт	10,6 В
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	220–240 Вт	18 В
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	220–240 Вт	10,6 В
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	220–240 Вт	10,6 В
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	220–240 Вт	9,7 В

Температура

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	От –15 до +40 °C
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	От –15 до +40 °C
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	От +10 °C до +40 °C
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	От +10 °C до +40 °C

Order Code	Full Product Name	Входное напряжение	Энергопотребление
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	220–240 Вт	10,2 В
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	220–240 Вт	10,2 В
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220–240 Вт	10,6 В
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220–240 Вт	10,6 В
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	220–240 Вт	9,7 В
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	220–240 Вт	15,8 В
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	220–240 Вт	15,8 В
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	220–240 Вт	19,2 В
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	220–240 Вт	16,4 В
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	220–240 Вт	16,4 В
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220–240 Вт	16,2 В
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	220–240 Вт	16,2 В

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	От -15 до +40 °C
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	От -15 до +40 °C
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	От -15 до +40 °C

Системы управления и регулировка яркости света

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Нет
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Нет
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Нет
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Нет
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Нет

Order Code	Full Product Name	Диапазон температур окружающей среды
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	От +10 °C до +40 °C
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	От -15 до +40 °C
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	От +10 °C до +40 °C
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	От +10 °C до +40 °C
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	От +10 °C до +40 °C
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	От +10 °C до +40 °C
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	От -15 до +40 °C
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	От +10 °C до +40 °C
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	От +10 °C до +40 °C
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	От -15 до +40 °C
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	От +10 °C до +40 °C
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	От +10 °C до +40 °C
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	От +10 °C до +40 °C
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	От +10 °C до +40 °C

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Нет
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Да
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Да
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Нет
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Нет
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Нет
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Нет
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Нет
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Нет
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Да
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Да
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Да
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да

Order Code	Full Product Name	Возможность диммирования
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Нет
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Нет
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Нет
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Да
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Да
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Да
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Нет
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Нет
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Нет
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Да
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Да
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Нет
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Да
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Да
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Нет
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Нет
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Нет
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Да
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Нет

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Цвет корпуса
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Белый
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Белый
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Белый
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Белый
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Черный
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	Белый
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	Белый
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый

Order Code	Full Product Name	Цвет корпуса
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Белый
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Белый
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Белый
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Белый
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Белый
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Белый
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый

Order Code	Full Product Name	Цвет корпуса
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	Белый
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	Белый
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	Белый
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Белый
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Белый
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Белый
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	Белый

Order Code	Full Product Name	Цвет корпуса
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	Белый
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	Белый
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Белый
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Белый
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Белый
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Белый
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Белый
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Белый
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	Белый
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	Белый
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Белый
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Белый
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Черный
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Черный
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	Черный

Соответствие требованиям и область применения

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	IK02	IP20
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	IK02	IP20
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	IK02	IP54
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP54
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	IK06	IP54
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	IK02	IP20
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	IK02	IP20
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	IK06	IP54
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	IK02	IP20
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	IK02	IP20
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	IK02	IP20
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	IK06	IP54
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	IK02	IP20
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20

Order Code	Full Product Name	Код степени защиты от механических воздействий	Код защиты от проникновения (IP)
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	IK02	IP20

Первоначальная производительность (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	(0.44, 0.40) SDCM<3
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3

Order Code	Full Product Name	Начальная цветность
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.43, 0.40) SDCM<3
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	(0.38, 0.38) SDCM<3
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.43, 0.40) SDCM<3
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	(0.38, 0.38) SDCM<3

Производительность со временем (соответствие МЭК)

Order Code	Full Product Name	Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	-
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	-
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	1 %
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-

Условия эксплуатации

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505102037	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102038	DN461B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Да
910505102039	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Да

Order Code	Full Product Name	Коэффициент отказа драйвера при 5000 ч
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	-
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	-
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	-
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	1 %
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	-
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	-
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	-
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	1 %
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	1 %
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	1 %
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	-
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	1 %
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	-
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	1 %
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1 %

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505102040	DN461B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Да
910505102071	DN461B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Да
910505102077	DN463B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505102078	DN463B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Да
912500100066	DN463B LED11S/830 PSU-E C WH PCC P	Не применимо	Да
912500100067	DN463B LED11S/840 PSU-E C WH PCC P	Не применимо	Да
912500100518	DN461B LED11S/830 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500100519	DN461B LED11S/840 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500100538	DN461B LED11S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да
912500100539	DN461B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да
912500103003	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 BK	Не применимо	Нет
910505102087	DN471B LED20S/830 WIA-E C WH P	1%	Да
910505102089	DN471B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Да
910505102103	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102104	DN471B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH P	1%	Да
910505102105	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102106	DN471B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH P	1%	Да
910505102107	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102108	DN471B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH P	1%	Да
910505102109	DN471B LED30S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102110	DN471B LED30S/840 DIA-VLC- E C WH P	1%	Да
910505102118	DN473B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
910505102119	DN473B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
910505102120	DN473B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
910505102121	DN473B LED30S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
912500100074	DN473B LED20S/830 PSU-E C WH PCC P	Не применимо	Да
912500100075	DN473B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Не применимо	Да
912500100526	DN471B LED20S/830 PSU-E C WH P	Не применимо	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
912500100527	DN471B LED20S/840 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500100550	DN471B LED20S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да
912500100551	DN471B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да
912500101314	DN471B LED30S/830 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500101315	DN471B LED30S/840 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500101326	DN471B LED30S/830 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да
912500101327	DN471B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да
910505102079	DN470B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Да
910505102080	DN470B LED20S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102081	DN470B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH P	1%	Да
910505102082	DN470B LED20S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102085	DN470B LED20S/840 WIA-E C WH P	1%	Да
910505102091	DN472B LED20S/830 WIA-E C WH PCC P	1%	Да
910505102093	DN472B LED20S/840 WIA-E C WH PCC P	1%	Да
910505102098	DN470B LED30S/830 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102099	DN470B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH P	1%	Да
910505102101	DN470B LED30S/840 DIA-VLC- E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102102	DN470B LED30S/840 DIA-VLC- E C WH P	1%	Да
910505102111	DN472B LED20S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
910505102113	DN472B LED20S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
910505102115	DN472B LED30S/830 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
910505102116	DN472B LED30S/840 DIA-VLC- E C WH PCC P	1%	Да
912500100071	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCC P	Не применимо	Да
912500100523	DN470B LED20S/840 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500100547	DN470B LED20S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
912500101307	DN470B LED30S/840 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500101323	DN470B LED30S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да
910505102033	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C ELP3 WH P	1%	Да
910505102034	DN460B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH P	1%	Да
910505102035	DN460B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Да
910505102036	DN460B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH P	1%	Да
910505102072	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Да
910505102074	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCC P	1%	Да
912500100063	DN462B LED11S/840 PSU-E C PCC WH P	Не применимо	Да
912500100515	DN460B LED11S/840 PSU-E C WH P	Не применимо	Да
912500100535	DN460B LED11S/840 PSU-E C ELP3 WH P	Не применимо	Да

Order Code	Full Product Name	Максимальный уровень диммирования	Подходит для случайного переключения
910505102073	DN462B LED11S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Да
910505102075	DN462B LED11S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Да
912500100531	DN462B LED11S/840 PSU-E C WH PCO P	Не применимо	Да
910505102112	DN472B LED20S/830 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Да
910505102114	DN472B LED20S/840 DIA-VLC-E C WH PCO P	1%	Да
912500100543	DN472B LED20S/840 PSU-E C WH PCO P	Не применимо	Да
912500103005	DN470C LED20S/840 PSU D22H16 WH	Не применимо	Нет
912500100268	DN470T LED20S/840 PSU D22H16 3C BK	Не применимо	Нет
912500100269	DN470T LED20S/830 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Нет
912500100270	DN470T LED20S/840 DIA-VLC D22H16 5C6 BK	1%	Нет

