



PrimaVision Economy (35 W og 70 W) for CDM – den kostnadseffektive løsningen

PrimaVision Economy for CDM lamps

Enkel CDM-lampe, én HID elektronisk forkobling – forbedrer kostnadseffektiviteten og øker armaturfleksibiliteten

Fordeler

- kostnadseffektiv og fleksibel design
- optimal lyskildeytelse takket være minimal effekttoleranse
- økt levetid på opptil 30 % for CDM-lyskilder

Funksjoner

- minimal spredning av lampens effekt
- lave energitap fra forkobling
- lyskilde med slutt-på-levetid-deteksjon
- høye Tambient- og Tcase-temperaturer
- Levetid på 40 000 timer

Søknad

- 35 og 70 W: aksentbelysning og dekorativ belysning til butikker, offentlige rom, vestibyler og kontorer
- Passer kun til innendørs bruk
- Tilgjengelig i standard (S) og uavhengige (I) versjoner