



Ιδιαίτερα αξιόπιστες διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες μεσαίας ισχύος

HID-PrimaVision για Λαμπτήρες CDM Μεσαίας Ισχύος

Ιδιαίτερα αξιόπιστες ηλεκτρονικές διατάξεις οδήγησης για λαμπτήρες μεσαίας ισχύος:
Διάρκεια ζωής 80.000 ώρες για την έκδοση Xtreme και 50.000 ώρες για τις εκδόσεις
εκτός της Xtreme

Οφέλη

- Το πιο αποδοτικό σύστημα λευκού φωτισμού της βιομηχανίας στον κλάδο και στο δικό του εύρος
- Ελάχιστο κόστος συντήρησης για φωτισμό εξωτερικών χώρων χάρη στην πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής
- Ίδια κατανάλωση ενέργειας και ομαλή λειτουργία του λαμπτήρα ανεξάρτητα από τις διακυμάνσεις της τάσης δικτύου

Χαρακτηριστικά

- Απόδοση συστήματος έως και 92%
- Διάρκεια ζωής PrimaVision Xtreme 210W CDM: 80.000 ώρες (ποσοστό επιβίωσης 90% στους $T_c = 80\text{ }^{\circ}\text{C}$)
- PrimaVision Xtreme 210W CDM: Αντικεραυνική προστασία 5 kA/10 kV
- PrimaVision 315W CDM: Διάρκεια ζωής 50.000 ώρες

HID-PrimaVision για Λαμπτήρες CDM Μεσαίας Ισχύος


Εφαρμογή

- Φωτισμός καταστημάτων με υψηλή οροφή
- Φωτισμός διάχυσης και περιοχής
- Φωτισμός δρόμων και πρατηρίων βενζίνης
- Γραφεία και βιομηχανικοί χώροι

Versions



Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM	4,2 mm	60,0	215,0	204,5	128,5	111,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

