



Niezawodne zasilacze do lamp o średniej mocy

HID-PrimaVision CDM

Niezawodne zasilacze do lamp o średniej mocy: żywotność sięgająca 80 000 godzin dla wersji z technologią i 50 000 dla wersji bez tej technologii

Korzyści

- Najbardziej wydajny system emisji światła białego w tym przedziale mocy dostępny na rynku
- Minimalny koszt konserwacji w instalacji oświetlenia zewnętrznego dzięki niezwykle długiemu czasowi eksploatacji
- Stałe zużycie energii i niezakłócone sterowanie lampą niezależnie od wahań napięcia sieciowego

Cechy

- Skuteczność systemu do 92%
- Okres eksploatacji lampy PrimaVision Xtreme 210W CDM: 80 000 godzin (wskaźnik przetrwania 90% przy $T_c = 80\%$)
- PrimaVision Xtreme 210W CDM: Piorunochron 5 kA/10 kV
- PrimaVision 315W CDM: okres eksploatacji 50 000 godzin

Zastosowanie


- Oświetlenie sklepowe typu high-bay
- Oświetlenie projektorowe i dużych obszarów zewnętrznych
- Oświetlenie dróg i stacji paliw
- Biura i powierzchnie przemysłowe

HID-PrimaVision CDM

Wersje



Rysunki techniczne



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 315 /S CDM	4,2 mm	60,0	215,0	204,5	128,5	111,5
220-240V 50/60Hz		mm	mm	mm	mm	mm

