



PrimaVision Power (100W a 150W) pro CDM – vysoký výkon zabalený do malých rozměrů

PrimaVision Power for CDM

Předřadník PrimaVision Power je navržen tak, aby dosahoval optimálního výkonu u světelných zdrojů CDM 100 a 150 W – je tedy ideálním řešením tam, kde se klade důraz na světlo s vysokou intenzitou.

Výhody

- Optimální výkon světelných zdrojů díky minimální toleranci výkonu světelného zdroje
- Životnost světelných zdrojů CDM je zvýšena až o 30 %
- Eliminuje veškeré viditelné blikání světelného zdroje

Vlastnosti

- Funkce Loop Through (v nezávislé verzi)
- Nízké ztráty energie na předřadníku
- Detekce konce životnosti světelného zdroje
- Vysoká teplota okolí Ta a teplota pláště Tc
- Dlouhá doba životnosti 40 000 hodin

Aplikace


- 100 a 150 W: oblast s větší výškou osvětlení, zvýrazňující a dekorativní osvětlení pro obchody, veřejná prostranství, haly a kanceláře
- Vhodné pouze pro vnitřní použití

PrimaVision Power for CDM

Versions



Rozměrové výkresy



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

