



PrimaVision Power (100 W a 150 W) pre zdroje CDM – vysoký výkon s malými rozmermi

PrimaVision Power pre CDM

Predradník PrimaVision Power je navrhnutý na optimálny výkon 100- a 150-wattových výbojok CDM. Dokonale sa hodí na miesta, kde je kľúčová vysoká intenzita svetla.

Výhody

- Optimálny výkon svetelného zdroja vďaka minimálnej odchýlke v napájaní
- Životnosť výbojok CDM zvýšená až o 30 %.
- Odstraňuje akékoľvek viditeľné blikanie svetelného zdroja

Vlastnosti

- Funkcia Loop Through (v samostatnej verzii)
- Nízke energetické straty predradníka
- Detekcia konca životnosti svetelného zdroja
- Vysoké teploty okolia a skrinky
- Dlhá životnosť 40 000 hodín

Aplikácie


- 100 a 150 W: oblasti s vysokými stropmi, akcentačné a dekoratívne osvetlenie obchodov, verejných priestranstiev, hál a kancelárií
- Hodí sa len na interiérové použitie

PrimaVision Power pre CDM

Versions



Rozmerový obrázok



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

