



CDM için PrimaVision Power (100W ve 150W) - Küçük bir boyutta paketlenmiş yüksek güç

PrimaVision Power for CDM

PrimaVision Power tertibat, 100 ve 150 W CDM ampullerin optimum performansı için tasarlanmış olup yüksek yoğunluklu ışığın gerektiği yerlerde idealdir.

Faydaları

- Minimum ampul gücü toleransı sayesinde optimum ampul performansı
- CDM ampuller için %30'a kadar artırılmış lamba ömrü
- Tüm görünür ampul titreşimini ortadan kaldırır

Özellikler

- Kablo Aktarma özelliği (bağımsız modelde)
- Düşük tertibat enerji kayıpları
- Ampul kullanım ömrünün sona erdiğini algılama
- Yüksek ortam ve muhafaza sıcaklıkları
- 40.000 saat uzun kullanım ömrü

Uygulama


- 100 ve 150 W: yüksek tavanlı alanlarda, mağazalar, kamusal alanlar, lobiler ve ofisler abajurlu ve dekoratif aydınlatma
- Yalnızca iç mekan kullanımı için uygundur

PrimaVision Power for CDM

Versions



Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV C 150 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,0 mm	135,0 mm	123,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

