



Hohe Qualität und Zuverlässigkeit

PrimaVision für SDW-TG

Das HID-PV Compact ist ein hochwertiges, kompaktes elektronisches Vorschaltgerät für den optimalen und zuverlässigen Betrieb von SDW-TG-Lampen. Diese kompakten und leichten Geräte lassen sich schnell und einfach installieren, so dass weniger Betriebsunterbrechungen auftreten und geringere Installationskosten anfallen.

Vorteile

- Einfache Installation – leuchtenintegriert
- Automatische Abschaltung bei Ende der Lampenlebensdauer

Merkmale

- In einer Gehäuseform verfügbar (S = Leuchteneinbau)
- Geeignet für SDW-TG-Lampen mit 50 und 100 W
- Konstantes Licht ohne sichtbares Flackern
- 40.000 h Lebensdauer ($T_{a} = 45\text{ °C}$)
- Zugentlastung optional verfügbar (HID-STRAIN-RELIEF)

Anwendung


- Für Akzent- und dekorative Beleuchtung im Innenbereich
- Für Anwendungen mit sehr geringer Schalthäufigkeit
- Zur Modernisierung bestehender SDW-TG-Beleuchtung

PrimaVision für SDW-TG

Versions



Abmessungsskizzen



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4.5 mm	37.0 mm	150.0 mm	133.6 mm	90.0 mm	70.0 mm

