



PrimaVision SDW-TG (50 W e 100 W) per lampade SDW-TG - Alta qualità e performance robuste

PrimaVision for SDW-TG

Alimentatore elettronico HID monoblocco robusto e leggero per lampade SDW-TG (mini White SON) Alimentatore elettronico monoblocco leggero per lampade SDW-TG da 50 e 100 W (mini White SON)

Vantaggi

- Performance ottimali della lampada grazie alla tolleranza minima della potenza della lampada
- Riduzione delle differenze di colore tra le lampade e della diffusione lumen iniziale
- Performance indipendenti dalla tensione di rete

Caratteristiche

- Disponibile nella versione Standard (/S) da utilizzare in un apparecchio, o con eliminazione dell'affaticamento integrata per l'uso indipendente su un controsoffitto
- Gamma di potenza lampada minima
- Rilevamento termine ciclo di vita della lampada
- Temperature Tambient e Tcase elevate
- Lunga durata di 40.000 ore

PrimaVision for SDW-TG


Applicazione

- Illuminazione di negozi, per un'atmosfera accogliente (ad esempio, negozi di arredamento) e ottima esposizione dei cibi freschi (Ad esempio, macellerie, panetterie e negozi di fiori)
- Adatto solo per l'uso in ambienti interni

Versions



Disegno tecnico



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

