



PrimaVision SDW-TG (50 W og 100 W) SDW-TG – høy kvalitet og robust ytelse

PrimaVision for SDW-TG

Robuste og lette HID elektroniske forkoblinger i én del til SDW-TG-lyskilder (mini hvit SON) Lette elektroniske forkoblinger i én del til SDW-TG-lyskilder på 50 og 100 W (mini hvit SON)

Fordeler

- Optimal lyskildeytelse takket være minimal effekttoleranse.
- Reduserer fargeforskjellene mellom lyskilder og spredningen av lysstrømmen når lyskilden slås på.
- Ytelsen er uavhengig av nettspenningen.

Funksjoner

- tilgjengelig som standardversjon (/S) for bruk i armatur eller med separat rekkeavlastning for uavhengig bruk i (uekte) tak
- minimal spredning av lyskildens effekt
- lyskilde med slutt-på-levetid-deteksjon
- høye Tambient- og Tcase-temperaturer
- lang levetid på 40 000 timer

PrimaVision for SDW-TG


Søknad

- Butikkbelysning som gir hyggelig atmosfære (f.eks. i møbelbutikker) og flott utstilling av ferskvarer (f.eks. i slakterier, bakerier og blomsterbutikker)
- Bare til innendørs bruk

Versions



Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV 100 /S SDW-TG 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	37,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

