



Produktbeskrivelse

PrimaVision Xtreme for SON

Svært pålitelige elektroniske drivere for SON – utformet for å spare energi gjennom bedre lyseffektivitet sammenlignet med magnetiske drivere, og for å spare på vedlikeholdskostnader takket være opptil 80 000 timers levetid og integrert lynvern.

Fordeler

- Energisparing på opptil 15 % på grunn av den svært høye drivereffektiviteten (92 %) og bedre effektstyring ved overspenning (sammenlignet med magnetiske forkoblinger)
- Reduserer vedlikehold til et minimum på grunn av den ekstreme levetiden på 80 000 timer og integrert lynvern
- Bedre lyskvalitet fordi PrimaVision Xtreme-forkoblingene muliggjør perfekt ensartethet over hele lysnettverket og løser problemet med flimring (som skapes av magnetiske forkoblinger)

Funksjoner

- Ekstremt lang levetid på 80 000 timer med minimum 90 % holdbarhet ved kapseltemperatur på 80 °C
- Ekstremt godt lynvern (10 kV / 5 kA)
- Ekstremt god beskyttelse mot fuktighet og vibrasjon
- Bedre belysningseffektivitet sammenlignet med magnetiske forkoblinger
- Nøyaktig strømstabilisering på 95–97 % i lampen over et bredt nettspenningsområde på 180–300 V

Søknad

- Offentlig belysning
- Byforskjønning
- Veibelysning (små og store veier)


PrimaVision Xtreme for SON

Versions



GPPR IPVCPOxt PHL 0012

Målskisse



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
PV Xt Q 150W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm
PV Xt Q 70W SON	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Inngangsspenning	208-240-277 V
Line Frequency	50 to 60 Hz

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
69878400	PV Xt Q 70W SON	11

Order Code	Full Product Name	Antall produkter på MCB (16A type B) (nom.)
69882100	PV Xt Q 150W SON	5

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
69878400	PV Xt Q 70W SON	Q

Order Code	Full Product Name	Armaturhus
69882100	PV Xt Q 150W SON	-

