



PrimaVision Twin (35 W & 70 W) για CDM – Η οικονομική λύση

PrimaVision Twin for CDM

Διπλή λειτουργία λαμπτήρα CDM, ενιαίος ηλεκτρονικός εξοπλισμός HID – βελτιώνει την αποδοτικότητα και παρέχει μεγαλύτερη ευελιξία στο σχεδιασμό των φωτιστικών

Οφέλη

- Οικονομία και ευελιξία στο σχεδιασμό
- Βέλτιστη απόδοση του λαμπτήρα χάρη στην ελάχιστη ανοχή ισχύος του λαμπτήρα
- Αυξημένη διάρκεια ζωής λαμπτήρα έως και 30% για λαμπτήρες CDM

Χαρακτηριστικά

- Ενιαίος εξοπλισμός για δύο λαμπτήρες
- Χαρακτηριστικό Loop Through (σε ανεξάρτητη έκδοση)
- Ελάχιστη διάχυση ισχύος λαμπτήρα
- Χαμηλές απώλειες ενέργειας εξοπλισμού
- Ανίχνευση τέλους κύκλου ζωής λαμπτήρα
- Υψηλές θερμοκρασίες Tambient και Tcase
- Μεγάλη διάρκεια ζωής 40.000 ωρών

Εφαρμογή

- 35 και 70 W: φωτισμός ανάδειξης και διακοσμητικός φωτισμός για καταστήματα, δημόσιους χώρους, αίθουσες αναμονής και γραφεία
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους