



# PrimaVision Twin (35 y 70 W) para CDM: la solución rentable

## PrimaVision multilámpara para CDM

Funcionamiento de lámpara CDM doble, un solo equipo electrónico HID: mejora la rentabilidad y aumenta la flexibilidad en el diseño de luminarias

### Beneficios

- Rentabilidad y flexibilidad de diseño
- La tolerancia mínima de la potencia de lámpara proporciona un rendimiento óptimo de esta
- Un 30% de duración adicional para las lámparas CDM

### Características

- Un solo equipo para dos lámparas
- Cableado pasante (en versión independiente)
- Mínima dispersión de potencia de la lámpara
- Baja pérdida de energía del equipo
- Detección del final del ciclo de vida útil de las lámparas
- Altas temperaturas Tambient y Tcase
- Larga duración de 40.000 horas

### Aplicaciones

- 35 y 70 W: iluminación de acento y decorativa para tiendas, espacios públicos, vestíbulos y oficinas
- Adecuada sólo para usos interiores