



PrimaVision Twin (35 och 70 W) för CDM – den kostnadseffektiva lösningen

PrimaVision Twin for CDM

Tvilling-don för drift av två CDM-lampor. Fristående HID-elektroniskt driftdon. Förbättrad kostnadseffektivitet och större designfrihet för armaturerna

Fördelar

- Kostnadseffektivitet och designflexibilitet
- Optimala prestanda tack vare lägsta möjliga tolerans för lampström
- Lampornas livslängd ökad med upp till 30% för CDM-lampor

Funktioner

- Ett driftdon för två lampor
- Överkoppling (fristående modell)
- Minimal spridning av lampström
- Liten driftdonsförlust
- Avkänning av lampor som nått slutet av sin livslängd
- Höga Tambient- och Tcase-temperaturer
- Lång livslängd på 40 000 timmar

Användning

- 35 W & 70 W: accent- och dekorationsbelysning för butiker, allmänna utrymmen, receptioner och kontor
- Enbart anpassad för inomhusanvändning