



Productbeschrijving:

HID-SDU voor lichtregelsystemen

Interface voor een dubbele bediening van elektronische voorschakelapparaat met 1-10V dimingang met een 230V geschakeld lijnsignaal

Voordelen

- SDU kan alle apparatuur met een 1-10 V-ingang regelen (eHID, Fluo, LED)
- Universele behuizing, gemakkelijk te integreren in bestaande armaturen

Kenmerken

- Eenvoudig apparaat om een netspannings-pilotlijn te vertalen in een 1-10 V-dimsignaal
- Standaard ontstekerbehuizing met M8 schroefbout en schroefconnectors voor bedrading

Toepassing

- Verlichting voor openbare gelegenheden waar een dubbele bediening voor het dimmen gecombineerd is met het voordeel van de elektrische werking


Versions



SDU-01/H 220-240V 50/60Hz

HID-SDU voor lichtregelsystemen

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
SDU-01/H 220-240V 50/60Hz	4,3 mm	38,0 mm	89,0 mm	70,0 mm	41,0 mm

