



Produkt beskrivelse

MASTER SDW-T

Familie med høyeffektive damplamper med varm lysfarge til bruk i åpne armaturer

Fordeler

- Eksepsjonelt bra lysstyrke og fargegjengivelse, spesielt for varme farger, f.eks. rødt og gull
- Høy lampe effektivitet og lav varme-generering, resulterer i lave driftskostnader
- Lang levetid sammenlignet med gløde- og halogenlamper

Funksjoner

- Varmhvit lysfarge, veldig god fargegjengivelse, spesielt utmerket rød gjengivelse
- Lampedesign er velegnet til bruk i armaturer for power-spot (høy-intensitet) og høy takhøyde

Søknad

- Butikkbelysning (skaper koselig atmosfære f.eks. i møbelbutikk), utmerket presentasjon av ferske varer (hos slakteren, bakerier, blomsterhandel) og dekorativ utendørs belysning (imitasjon av gamle gass-lykter)

Warnings and safety

- Bare til bruk med eget Philips-kontrollutstyr
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.


MASTER SDW-T

Versions



LPPR SDW-T 100W PG12-1

Målskisse



Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	18,3 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	12,7 mm	91 mm	149 mm
MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	32 mm	15,4 mm	91 mm	149 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	PG12-1
Driftsposisjon	UNIVERSAL

Teknisk belysning

Kromatisk koordinat X (nom)	0,478
Kromatisk koordinat Y (nom)	0,415
Fargebetegnelse	Gyllen hvit
Korrelert fargetemperatur (nom)	2500 K

Kontroller og dimming

Kan dimmes	Nei
------------	-----

Mekanikk og innfatning

Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	T31

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Fargegjengivelsesindeks (CRI)	Lysutbytte (vurdert) (Nom)	Lysytelse
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	82	45,45 lm/W	2 500 lm
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	83	52,58 lm/W	5 100 lm
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	81	40 lm/W	1 320 lm

Drift og elektronikk

Order Code	Full Product Name	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	90 V	55,5 W
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 V	97,0 W

Order Code	Full Product Name	Spennning (nom.)	Effektforbruk
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	98 V	33,3 W

MASTER SDW-T

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæremateriale
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	Mykt glass
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	Hardt glass

Order Code	Full Product Name	Lyspæremateriale
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	Mykt glass

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000 t	Kvikksølv (Hg)-innhold (maks.)	Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)
928153909227	MASTER SDW-T 50W/825 PG12-1 1SL/12	56 kWh	7,6 mg	7,6 mg
928154109227	MASTER SDW-T 100W/825 PG12-1 1SL/12	97 kWh	11,4 mg	11,4 mg
928153809230	MASTER SDW-T 35W/825 PG12-1 1SL/12	34 kWh	3,8 mg	3,8 mg

