



Ampul:

MASTER SDW-TG Mini

Küçük, açık armatürlerde kullanılmak üzere MASTER Colour CDM-T ampullerin etrafında tasarlanmış yüksek verimli sıcak renkli deşarj ampuller

Faydaları

- Özellikle kırmızı ve altın gibi sıcak ışıklarda eşsiz parlaklık ve renk geriverimi
- Yüksek ampul verimi sayesinde düşük çalıştırma giderleri
- Enkandesan ve halojen ampullere göre uzun ampul ömrü

Özellikler

- Canlı sıcak beyaz renk etkisi, çok iyi renksel geriverim, özellikle süper kırmızı renk geriverimi
- Ampul tasarımı MASTER Colour CDM-T güçlü spot armatürlerde kullanılmak için çok uygundur
- UV blokeli cam

Uygulama


- Mağaza aydınlatması (mobilya mağazalarında rahat bir atmosfer yaratır), vitrin aydınlatması (kasaplar, pastaneler, çiçek dükkanlarında)

Güvenlik ve uyarılar

- Yalnızca özel Philips kontrol tertibatıyla kullanın
- Lamba kırılmasının sağlığını üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmayacağını söylemek pek de mümkün değildir. Bir lamba kırıldığında, odayı 30 dakika süreyle havalandırın ve kırık parçaları tercihen eldiven kullanarak toplayın. Bunları ağzı kapalı bir plastik torbaya koyun ve geri dönüşüm için size en yakın atık toplama merkezine götürün. Elektrikli süpürge kullanmayın.

MASTER SDW-TG Mini

Boyutlu çizim



Product	D (max)	D	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTER SDW-TG Mini 100W/825	20 mm	0,75 in	18 mm	54,5 mm	57,5 mm	56 mm	110 mm
GX12-1 1CT/12							
MASTER SDW-TG Mini 50W/825	20 mm	0,75 in	14,5 mm	53,5 mm	56,5 mm	55 mm	103 mm
GX12-1 1CT/12							

Kontroller ve Dimming

Dim Edilebilir	Hayır
----------------	-------

Genel Bilgiler

Kapak Tabanı	GX12-1
%50 Arzaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	10000 h
Çalışma Konumu	UNIVERSAL
Sistem Açıklaması	yok

Işık Teknik Ayrıntıları

Renk Türü Koordinatı X (Nom)	0,478
Renk Türü Koordinatı Y (Nom)	0,415
Renk Kodu	825
Renk Kodlaması	Altın beyaz
Renk Sıcaklığı (Nom)	2500 K
Renksel Geriverim İndeksi (Min)	80
Lümen Sürekliliği 10000 sa (Min)	65 %
Lümen Sürekliliği 10000 sa (Nom)	75 %
Lümen Sürekliliği 2000 sa (Min)	85 %
Lümen Sürekliliği 2000 sa (Nom)	95 %
Lümen Sürekliliği 5000 sa (Min)	75 %

Mekanik Ayrıntılar ve Muhafaza

Lamba Kaplaması	Şeffaf
Lamba Malzemesi	Glass
Lamba Biçimi	T19

Onay ve Uygulama

Order Code	Full Product Name	Enerji Tüketimi kWh/ 1000 sa	Cıva (Hg) İçeriği (Maks)	Cıva (Hg) İçeriği (Nom)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	102 kWh	15,2 mg	15,2 mg
20232615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	54 kWh	5,7 mg	5,7 mg

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler (1/2)

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Maks)	Voltaj (Min)	Voltaj (Nom)	Güç (Nom)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	98 V	84 V	91 V	102,0 W

Order Code	Full Product Name	Voltaj (Maks)	Voltaj (Min)	Voltaj (Nom)	Güç (Nom)
20232615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	90 V	78 V	85 V	54,0 W

Çalıştırma ve Elektrikle İlgili Bilgiler (2/2)

Order Code	Full Product Name	Yeniden Ateşleme Süresi (Dak) (Maks)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	1,5 min

MASTER SDW-TG Mini

Order Code	Full Product Name	Yeniden Ateşleme Süresi (Dak) (Maks)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	1,0 min

Genel Bilgiler

Order Code	Full Product Name	%20 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	%5 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	8000 h	5000 h

Order Code	Full Product Name	%20 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)	%5 Arızaya Kadar Kullanım Ömrü (Nom)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	9000 h	7000 h

Aydınlatma Armatürü Tasarım Gereklilikleri

Order Code	Full Product Name	Lamba Sıcaklığı (Maks)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	650 °C

Order Code	Full Product Name	Lamba Sıcaklığı (Maks)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	500 °C

Işık Teknik Ayrıntıları (1/2)

Order Code	Full Product Name	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	Lümen Sürekliliği 5000 sa (Nom)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	82	80 %	52 lm/W	5300 lm

Order Code	Full Product Name	Renksel Geriverim İndeksi (Nom)	Lümen Sürekliliği 5000 sa (Nom)	Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom)	Işık Akışı (Nom)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	81	85 %	44 lm/W	2400 lm

Işık Teknik Ayrıntıları (2/2)

Order Code	Full Product Name	Işık Akışı (Nominal) (Min)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
20233815	MST SDW-TG MINI 100W/825 GX12-1 1CT/12	4400 lm	5300 lm

Order Code	Full Product Name	Işık Akışı (Nominal) (Min)	Işık Akışı (Nominal) (Nom)
20323615	MST SDW-TG MINI 50W/825 GX12-1 1CT/12	2100 lm	2400 lm

