

产品描述

SOX

低压钠灯

优点

- 光效极高,适用于需要特别节约能源的场所

特点

- 通过放电管上的小凹槽实现管内钠的均匀分布,以使放电更稳定,提高光效,更好的光通维持率,更长的寿命
- 单色黄光,显色性差
- 燃点位置: SOX 35W 和 5 W 灯头向上 $\pm 110^\circ$ (当光源安装在无震动位置上时的任意燃点位置); SOX90 W, 135 W 和 180 W: 水平 $\pm 20^\circ$


应用

- 道路照明、铁路货运站和交叉路口、飞机场、海港和船坞、采石场、铸造厂和轧钢厂
- 安全与定向照明
- 需要配置镇流器,触发器,电容或漏磁变压器
- 配套高频电子镇流器,光效更高

Versions



二维绘图



Product	D (max)	C (max)
SOX 90W BY22d 1SL/12	66 mm	528 mm

