



产品描述

用于 PLT/C 的 EB- Certalume 电子镇流器

PL-T/PL-C 紧凑型荧光灯专用的高频电子镇流器，外型小巧，质轻，是 220-240V 电源电压条件下的理想选择。经济实惠、可靠耐用的 4 针 PL-T 和 PL-C 荧光灯高频电子镇流器，是电磁 (EM) 镇流器的理想替代产品；此镇流器主要针对室内应用而设计。对于室外应用，至少应该为 I 类灯具且充分做到防水防尘。灯具应避免发生亮度激增的情况，或者在此类典型安装和应用中，应该采取任何其他必要的电气保护措施。

优点

- 能效高，与电磁 C 型镇流器相比节能 25%
- EB-C PL-T/PL-C 产品线具有坚固的设计，而且通过了安全性、EMC 以及抗扰度测试，包括根据 IEC/EN 61347 通过一个外部测试屋进行的安全批准测试。
- 电感镇流器的理想替代品，无需对触发器进行预接线，光源/电源线以及灯座都包括在内，易于安装。
- 与电感镇流器尺寸相同，故是其理想的替代品

特点

- 节能等级 CELMA A3，通过 CCC 认证及 IEC 61347 安全性 acc 认证
- 结构坚固，设计寿命达 2 万小时，每个光源可开关 3000 次
- 启动快速(<math><lt;/math> 1.6 s)，无闪烁
- 较高的功率因数 0.95，与 THD <math><lt;/math> 25%
- 符合 EN 55015 2006 + A1 2007 的 EMC
- 触发和运行电压范围广(165V-253V)
- 45 度连接器易于与按钮弹起连接

应用

- 办公室和工厂
- 走廊
- 百货商场和超市等公共场合店