

GearUnits – oświetlenie projektorowe o wysokiej mocy

High Power GearUnits

Philips jest jedną z niewielu firm, które są w stanie zaoferować kompleksowe rozwiązania oświetleniowe, obejmujące wszystkie niezbędne elementy – reflektor, źródło światła i osprzęt. Nasze innowacyjne produkty GearUnits są zaprojektowane w taki sposób, aby spełnić zapotrzebowanie naszych klientów na kompaktowe rozwiązanie sprzętowe, w całości gotowe do instalacji. W pełni okablowany osprzęt o wysokiej mocy jest przeznaczony do stosowania w połączeniu z reflektorami, które są odpowiednie dla lamp HID o wysokiej mocy i nie mogą zawierać elementów elektrycznych z uwagi na ograniczoną ilość miejsca i wysokie temperatury. Osprzęt zawiera wszystkie komponenty elektryczne (statecznik, zapłonnik, kondensatory), okablowanie i złączki, potrzebne do zapewnienia początkowego zapłonu i prawidłowego funkcjonowania lampy przy stabilizowanym natężeniu prądu. GearUnits o wysokiej mocy są dostępne zarówno w wersji IP20 (ECB330), jak i IP65 (ECP330).

Korzyści

- Gwarancja niezawodnego funkcjonowania całego systemu oświetlenia Philips
- Kompaktowy rozmiar i gotowość do łatwej instalacji
- Możliwość serwisowania – wszystkie komponenty można łatwo i niezależnie wymieniać

High Power GearUnits


Cechy

- Niewielkie rozmiary
- Wystarczająco wysoki współczynnik mocy
- Dostępne w wersjach IP20 i IP65
- Odpowiednie do lamp Philips 2000, 1000, 600 i 2x400/600 W

Zastosowanie


- Wersja IP20: w słupach, kolumnach, szafkach
- Wersja z osprzętem IP65: do użytku na zewnątrz

Wersje



OPPR ECB330i 0001


Rysunki techniczne



Więcej o produkcie



OPDP_ECB330i_0007-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0001-Detail
photo

High Power GearUnits

Więcej o produkcie



OPDP_ECB330i_0011-Detail
photo



OPDP_ECB330i_0013-Detail
photo

