



Компактная, прочная конструкция

HF-MatchboxBLUE

HF-Matchbox Blue — недорогой, надежный, компактный, легкий и эффективный ПРА, предназначенный для использования при активной мощности системы менее 25 Вт в сочетании с лампами TL Mini, TL-D, TL5, TL5c, PL-T/C и PL-L/S. Серия HF-M Blue обладает надежной конструкцией, которая отвечает всем соответствующим международным стандартам безопасности и эксплуатации, имеет индекс энергоэффективности (CELMA EEI) A2.

Преимущества

- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы)
 обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп.
- · Пригодно для светильников класса І или класса ІІ

Характеристики

- Подходит для работы в аварийном режиме при постоянном токе от 190 до 254 В
- Программируемый запуск без мерцаний ламп, с предварительным прогревом (<0,8 с); ресурс лампы более 8 000 случаев включения/выключения света (зависит от сочетания лампы/балласта)
- Автоматический перезапуск (после падения напряжения или замены лампы)
 обеспечивает простоту эксплуатации и замены ламп.

HF-MatchboxBLUE

Применение

- Используется в контрольных системах обнаружения движения (таких как Philips OccuPlus) в случаях, когда лампам приходится долгое время оставаться включенными и включение/выключение производится редко (до трех раз в сутки)
- Преимущественно для освещения внутри помещений: освещения зон и точек, потолочного освещения, использования в приборах систем безопасности и аварийного освещения; в основном для магазинов розничной торговли, офисных зданий, гостиниц, частных домов и жилых построек
- Освещение общественных мест: освещение садов под открытым небом, гаражных участков, лестничных пролетов


Versions



Чертеж размеров







Product

HF-M BLUE 128 LH TL5 230-240V HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V

Product

HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V

HF-MatchboxBLUE

Эксплуатационные и электрические характеристики			
Входная частота	50-60 Hz		
Входное напряжение	230 to 240 V		
Общая информация			
Количество ламп	1 штука/единица		

Общая информация

		Количество продуктов	
		на прерывателе (16 А,	
Order Code	Full Product Name	тип В) (ном.)	Тип лампы
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L	60	TL/TL5/PL-L
	230-240V		
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L	60	TL/TL5/PL-L
	230-240V		

		Количество продуктов на прерывателе (16 A,	
Order Code	Full Product Name	тип В) (ном.)	Тип лампы
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	59	TL5
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	159	TL/PL-S

Механические компоненты и корпус

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700417966	HF-M BLUE 124 SH TL/TL5/PL-L 230-240V	SH
913700418066	HF-M BLUE 124 LH TL/TL5/PL-L 230-240V	LH

Order Code	Full Product Name	Корпус
913700418366	HF-M BLUE 121 LH TL5 230-240V	LH
913700421366	HF-M BLUE 109 LH TL/PL-S 230-240V	LH

Характеристики системы

		Мощность		Номинальная
		лампы на PL-	Мощность	мощность
Order Code	Full Product Name	S	лампы на TL	балласта-лампы
913700417966	HF-M BLUE 124 SH	-	-	24 W
	TL/TL5/PL-L			
	230-240V			
913700418066	HF-M BLUE 124 LH	-	-	24 W
	TL/TL5/PL-L			
	230-240V			

		Мощность		Номинальная
		лампы на PL-	Мощность	мощность
Order Code	Full Product Name	S	лампы на TL	балласта-лампы
913700418366	HF-M BLUE 121 LH	-	-	21 W
	TL5 230-240V			
913700421366	HF-M BLUE 109 LH	7.8 W	8.2 W	9 W
	TL/PL-S 230-240V			

